



D



C

B



A

- 1

相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 2

フードの反りは0.2以内。
- 3

推奨取付ねじ：JIS B 1115 又は、1122 タッピンねじ
なべ1種、呼び径3を使用し、締め付け後半田付けする。
(締め付けトルク：0.4N・m 以下)
- 4

適用製品規格：108-5093
- 5

-A- 面より2mmの範囲で測定。
- 6

相手ハウジングとの嵌合力は、29N以下。
但し、リセプタクル コンタクトは含まない。
- 1

IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION.
- 2

WARPAGE 0.2 MAX.
- 3

RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122 (TORQUE: 0.4N・m MAX.)
- 4

PRODUCT SPECIFICATION: 108-5093
- 5

TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
- 6

IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACTS.

SEE CUSTOMER DRAWING 6-172037-1				6-172037-1
PRE-TIN		NATURAL	5-172037-1	
PRE-TIN		NATURAL	4-172037-1	
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	GREEN	2-172037-4
TIN-LEAD		SELECTIVE GOLD	NATURAL	2-172037-1
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	GREEN	1-172037-4
TIN-LEAD		SELECTIVE GOLD	NATURAL	1-172037-1
PRE-TIN		YELLOW	172037-7	
OBSOLETE	PRE-TIN	GRAY	172037-6	
OBSOLETE	PRE-TIN	BLUE	172037-5	
PRE-TIN		GREEN	172037-4	
OBSOLETE	PRE-TIN	BROWN	172037-3	
PRE-TIN		BLACK	172037-2	
PRE-TIN		NATURAL	172037-1	
SOLDERING SIDE 半田付け部		CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上				

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0<X≤10 : ±0.2
10<X≤30 : ±0.25
30<X≤100 : ±0.3
ANGLE : ±3°
角度

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 特
mm

MATERIAL
材料
HOUSING: 66 NYLON
CONTACT: BRASS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

DWN
T.SHINOHARA
CHK
K.BETSUI
APVD
K.BETSUI
PRODUCT SPEC
製品規格
APPLICATION SPEC
取付適用規格
WEIGHT
—
CUSTOMER DRAWING

10JAN08
10JAN08
10JAN08

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

5 POSITION VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASSEMBLY
MULTI-INTERLOCK CONNECTOR (WIRE TO P.C.B)

SIZE
A2
CAGE CODE
00779
DRAWING NO
172037
RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 2:1
SHEET
1 of 1
REV
E3

AMP 1471-9 REV 31MAR2000