


大型引戸用 フラッシュハンドル

SLIDE DOOR FLUSH HANDLES

PAT.PEND.





ロッドジョイント部拡大
Rod joint section enlarged




キーNo.1871
Key

- クレモン
- ローラー
締め
- 特装密閉
ハンドル
- フリーザー
密閉
- 平面
スイング
- ギア式
- 平面
ハンドル
- ポップ
ハンドル
- リフト
ハンドル
- アジャスト
ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
HOOK HANDLES
- ロック
ハンドル
- L 型
ハンドル
- T 型
ハンドル
- 丸型
小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金
ロッド棒
- ジョイント
リンク
- ワイヤ


[A-878-1-A-R]




パネル穴明け寸法 (右開き用)
Panel drilling dimensions
(for right-hand use)



[A-878-1-D-R]



パネル穴明け寸法 (右開き用)
Panel drilling dimensions
(for right-hand use)



**A-878-1**
アルミニウム製

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式
ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ



止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

423

〔A-878-1-C-R〕

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


特 徴 Feature

- スライド扉用のハンドルです。
- 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
- 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

- The handle for the sliding door.
- The sickle lock type and the rod operation type are available.
- Flush type with very few projections can be used for the two sliding doors that pass each other.
- The door opened and closed by one touch.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)

- 仕 様
- 材 質: アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)
 - 鍵 番 号: 1871
 - 付 属 品: キー2本
- 用 途
- 特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
- 納 期
- 標準在庫品
- 備 考
- 扉を閉めるだけで自動的に施錠するオートロックタイプもあります。(A-878-1-Cのみ)
 - インジケータータイプも製作します。(A-878-1Aのみ)
- ⚠
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。


- Specifi- ● Material: Aluminum alloy (ADC)
- cations ● Finish: Baked (silver metallic)
- Key No. : 1871
- Specific- ● Accessories: Two keys
- use ● The sliding doors for specially equipped
- Remarks ● The auto-lock type that locks automatically
- The indicator type is also available. (Only A-878-1A)
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.
- ⚠

取付け方法
Installation method

A-878-1-D-R

商品番号 ProductNo.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	適用扉厚 Applicable door thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-878-1-A-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	17mm	1,050	01337	¥9,400	5個〜 ¥9,024
A-878-1-A-R	●	2D	右開き用 Right-hand use	17mm	1,050	01225	¥9,400	5個〜 ¥9,024
A-878-1-C-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	任意 Optional	700	01421	¥8,800	5個〜 ¥8,448
A-878-1-C-R	●	2D	右開き用 Right-hand use	任意 Optional	700	01827	¥8,800	5個〜 ¥8,448
A-878-1-D-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	20mm以上 more	940	01338	¥12,000	5個〜 ¥11,600
A-878-1-D-R	●	2D	右開き用 Right-hand use	20mm以上 more	940	01339	¥12,000	5個〜 ¥11,600

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例
Example of applicationボトルカーに最適です。
Suitable for bottle cars.

C-1625-ST-5



C-1625-ST-6

引戸用ストライカーもございます。378ページをご参照ください。
Striker for sliding door. See page 378.