

**RAFIX 22 FS, Drucktaster beleuchtbar, flache Blende, Bund
rund, Frontring Metall, rastend**
1.30.250.031/1300


Allgemein

Blendenfarbe	transparent rot
Blendenform	flache Blende
Bundform	rund
Frontringfarbe	metallisiert

Einbaumaße

Bauhöhe	9,85 mm
Bundbreite	---
Bunddurchmesser	29,8 mm
Bundlänge	---
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
Betätigungsweg	4 mm


Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Beleuchtbarkeit	ja
Kontaktfunktion	rastend

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Konstantklimafestigkeit	IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lebensdauer	1 Mio. tastend/0,5 Mio. rastend
Salznebel	IEC 600 68-2-11
Schutzart frontseitig	IP65
Wechselklimafestigkeit	IEC 600 68-2-14 und 2-33

Frontplatte



Maßzeichnung

