



## ラッチ式大型平面ハンドル LATCH TYPE LARGE-SIZED FLUSH HANDLES



A-154-N

ヰ—No.0200  
Key



- ゴムパッキンによる防塵構造です。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプ
- 取付けにA-154と互換性があります。

---

- Dustproof using rubber packing.
- Flat type: projections on the door surface are small.
- Installation is compatible with A-154.

仕様

- 製品質量:810g
- 材質:亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上:焼付塗装
- 標準色:ブラック
- 鍵番号:0200
- 最大適用板厚:1.5mm
- 付属品:キー2本

用途

- 大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適

納期

- 標準在庫品

備考

- 各種ラッチ受(ストライカ)もあります。  
お問合せ下さい。
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、鍵なしも製作します。お問合せ下さい。
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1302ページ)を塗布して下さい。

- Mass: 810g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Baked
- Standard color: Black
- Key No.: 0200
- Max. applicable panel thickness: 1.5mm
- Accessories: Two keys


Specific- use	• One-touch doors of large-sized power/ distribution boards and case
Remarks	• Various latch catches (strikers) are

 available.


- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1302) to the sliding parts.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
A-154-N	● 2D	鍵付き With lock	02005	¥3,100	5個～	¥2,976

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です ※大量のご注文は重にお安くなります




## 使用例 Example of application



内部からの解錠もできます。  
お問合せ下さい。(特注)  
Can be unlocked from  
inside (custom-made)

## 取付け方法 Installation method

ゴムパッキン使用による  
防塵構造です。  
Dustproof structure  
using rubber packing.



## パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

