



STECKVERBINDERSYSTEM AC 166-1/6 ZEL

Zugentlastungen und Abdeckkappen
für AC 166-1 G
6-polig

Technische Angaben

Anschluss	Kabelauslass für eine oder zwei Rundleitungen Ø 8,5 - 11,0 mm
Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Schraube	C 2,9 x 13 mm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drehmoment	max. 0,4 Nm
Abmantellänge	32 mm bei 2 x 3-adrig 50 mm bei 1 x 6-adrig PE 7 mm voreilend
Schutzart	IP 20

Varianten

AC 166-1/3 ZEL 3-polige Zugentlastungen für GST/3 und GBU/3


Zubehör

AC 166 GST/3 und GBU/3	3-polige Stecker und Buchsen
AC 166 GKK	3-polige Zwischenkupplung
AC 166 VKE und VKH	3-polige Kappen zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse



Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht



Bestellinformation

Artikel	Bestellnummer	VPE
AC 166-1/6 ZEL R weiß	166056	200
AC 166-1/6 ZEL R schwarz	166066	200
AC 166-1/6 ZEL RH weiß	166056H	200
AC 166-1/6 ZEL RH schwarz	166066H	200
AC 166-1/6 ZEL RO weiß	166056O	200
AC 166-1/6 ZEL RO schwarz	166066O	200