

Datenblatt / Data Sheet

Bari & Bari WF



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics					
Artikelnummer / Item no.	62513215	62513226	62513227	62513415	62513426	62513427
Farbton / Colour	Tageslicht Daylight	Weiß White	Warmweiß Warm white	Tageslicht Daylight	Weiß White	Warmweiß Warm white
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	6000K	4000K	3000K	6000K	4000K	3000K
Betriebsstrom / Operating current	700mA					
Typ. Vorwärtsspannung / Typ. forward voltage	3.3V					
Max. Gesamtleistung / Max. total power	2.5W					
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	190lm	150lm	125lm	190lm	150lm	125lm
Beleuchtungsstärke in einem Meter Illuminance @ 1 m	660lx	460lx	350lx	660lx	460lx	350lx
Abstrahlwinkel / Beam angle	40°					
Umgebungstemperatur ta / Ambient temp. ta	35°C					
Maximale Temperatur tc / Maximum temp. tc	70°C					
Erwartete Lebensdauer / Expected lifetime	50.000h / 70%					
Befestigungsbügel / Mounting bracket	Inklusive / Inclusive (*1)			Ohne / Without (2*)		
Abmessungen / Dimensions	Ø = 35mm					
	29mm Bügelhöhe / Mounting height					

Bari DC & Bari DC WF mit integriertem Treiber / with integrated driver

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics					
Artikelnummer / Item no.	62513315	62513326	62513327	62516315	62516326	62516327
Farbton / Colour	Tageslicht Daylight	Weiß White	Warmweiß warm white	Tageslicht Daylight	Weiß White	Warmweiß warm white
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	6000K	4000K	3000K	6000K	4000K	3000K
Betriebsspannung / Operating voltage	8-28V DC					
Max. Gesamtleistung / Max. total power	2.5W					
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	190lm	150lm	125lm	190lm	150lm	125lm
Beleuchtungsstärke in einem Meter Illuminance @ 1 m	660lx	460lx	350lx	660lx	460lx	350lx
Abstrahlwinkel / Beam angle	40°					
Umgebungstemperatur ta / Ambient temp. ta	35°C					
Maximale Temperatur tc / Maximum temp. tc	70°C					
Erwartete Lebensdauer / Expected lifetime	50.000h / 70 %					
Befestigungsbügel / Mounting bracket	Inklusive / Inclusive (*1)			Ohne / Without (2*)		
Abmessungen / Dimensions	Ø = 35mm					
	29mm Bügelhöhe / Mounting height					

Abmessungen / Dimensions

