

埋込み式ロープフック

EMBEDDED ROPE HOOKS



B-1882
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 突起がなく、積荷を傷めません。
- Corrosion resistant stainless steel is used.
- It has no projections, so that the load will not be damaged.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上: 光沢バレル研磨

用途 ● 特装車・平ボディ車・幌バン


納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Gloss barrel polishing




Specific use ● Specially equipped vehicles, flat body trucks and vans with a hood

B-1882-1F+B-1882-T


[B-1882-1F]



[B-1882-2F]



[B-1882-T]



2-M6×20 六角ボルト
hexagon head bolt


商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-1882-1F	2D/3D		155	11654	¥900	10個～ ¥864
B-1882-2F	▲ 2D/3D		155	11655	¥800	15個～ ¥768
B-1882-T	▲ 2D/3D		155	13248	¥1,400	10個～ ¥1,344

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

B-1882-T
パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー