




Anschraub-Adapter

Screw-on Adapters

Adaptateurs à embout taraudé

B4-E-IM5-I



Isolierter Anschraub-Adapter mit M5-Innengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebolzen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit geschlitztem Kopf für Schraubendreher.

Insulated screw-on adapter with M5 internal thread for screw connection to threaded bolts. Machined brass. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Socket with slotted head for screwdriver.


Adaptateur isolé à taraudage M5 se vissant sur des embouts filetés. En laiton décollété. Avec douille de reprise rigide Ø 4 mm pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. Douille à tête fendue pour tournevis.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Gewinde Thread Filetage	Einzelteile: Isolierteil / Unisolierter Adapter Component parts: Insulator / Uninsulated adapter Pièces détachées: Isolant / adaptateur non-isolé	*Farben *Colours *Couleurs
----------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------------------

B4-E-IM5-I **23.1036-*** 30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 32 A M5 I-KK2/2, 24.5090-* / B4-E-IM5, 23.5091

Ni 21 22 23 24

GBSA/M8 GBSA/M12 GBSA/M16



Isolierte Anschraub-Adapter mit Innengewinde zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Gewindebolzen. Die Kontaktierung erfolgt über eine federnde Kontaktspitze. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Körper vernickelt, Abgriffbuchse und Kontaktspitze vergoldet.

Insulated screw-on adapters with internal thread for rapid and safe contact to threaded bolts. Contact is made by a spring-loaded tip. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. Body nickel-plated, connecting socket and contact tip gold-plated.

Adaptateurs isolés à taraudage pour une connexion rapide et sûre d'embouts filetés. La liaison électrique est assurée par un contact monté sur ressort. Avec douille de reprise rigide Ø 4 mm pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. Corps nickelé, pointe de contact et douille de reprise dorées.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Gewinde Thread Filetage		*Farben *Colours *Couleurs
----------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------

GBSA/M8	20.2040-*	1000 V, CAT IV / 1 A	M8	Au Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
GBSA/M12	20.2000-*	1000 V, CAT IV / 1 A	M12	Au Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
GBSA/M16	20.2010-*	1000 V, CAT IV / 1 A	M16	Au Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29