

ポップハンドル用 押しボタンスイッチ

PUSH-BUTTON SWITCHES FOR POP HANDLES



S-412
プラスチック製

特 徴 Feature

- ポップハンドルA-412・A-422専用の押しボタンスイッチです。
- ハンドルの開閉で、警報ブザーや照明のON・OFFなどさまざまな使用ができます。

- Exclusively used for pop handle A-412/A-422.
- Handle turning on/off performs many functions such as warning buzzer and illumination.

- 仕様
- 材 質：ポリブチレンテレフタレート（PBT）
 - 定 格：AC250V3A（抵抗負荷）
- スイッチ部
- 特 性：初期接触抵抗：DC2～4V1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下
 - 絶縁抵抗：DC500Vの絶縁抵抗計で端子—端子間、端子—アース間を測定し各100MΩ以上
 - 耐 電 圧：AC1500V（50～60Hz）
 - 耐 久 性：機械的／1万回以上、電氣的／1万回以上
 - 作 動 力：9.8N以下
 - 使用温度範囲：-20℃～+70℃

納 期 ●標準在庫品

- Specifications
- Material: Polybutylene terephthalate (PBT)
 - Rated: AC250V 3A (resistance load)
 - Initialization contact resistance: 50mΩ or less resulting from measurement by using contact resistance meter of DC2 to 4V1A
 - Insulation resistance: 100MΩ or more each resulting from measurement between terminals or between terminal and ground by using insulation resistance meter of DC500V
 - Withstand voltage: AC1500V (50-60Hz)
 - Durability: Mechanical: 10,000 times or more
Electrical: 10,000 times or more
 - Working force: 9.8N or less
 - Ambient temperature range: -20℃ to +70℃




S-412

取付け例
Example of installation





取付け方法
Installation method



スイッチ部特性
Switch characteristic

回路特性 Circuit characteristic	回路図 Circuit drawing
1-3 ON	1-3 OFF
2-4 OFF	2-4 ON

[S-412]



取付け金具 Installing plate

注) ※1は端子番号1～3間をいう
※2は端子番号2～4間をいう

Note: ※1 represents terminal No. 1 to 3.
※2 represents terminal No. 2 to 4.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
S-412	●	2D	17	40393	¥400	25個～ ¥384
S-412-B				70345	¥150	100個～ ¥144

●：RoHS指令対応品

▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

343