





NUMBER C-178496

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

注:

1. 通用製品規格 108-5302
2. 嵌合相手側製品型番
3.96mmピッチ3極プラグハウジング ; 176272-□
7.92mmピッチ2極プラグハウジング ; 178125-□
リセコンタクト ; 175151-□ (AWG#26-#22)
; 175152-□ (AWG#20-#16)
3. 本製品は、3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様。
4. "C"寸法は、基板穴をパンチ加工する場合、基板にクラックが発生しない様、寸法設定してください。
5. 材料: ① タブコンタクト 真銅、錫めっき
② ヘッダーハウジング ガラス強化6/6ナイロン (UL94V-0)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5302
2. MATING CONN. P/N:
REC CONTACT: 175151-□ (AWG#26-22)
175152-□ (AWG#20-16)
3.96mm PITCH 3Pos PLUG HOUSING: 176272-□
7.92mm PITCH 2Pos PLUG HOUSING: 178125-□
3. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3Pos HOUSING.
4. PLEASE DECIDE THE DIMENSION "C" SO THAT PREVENT CRACKING OF P.C.B
5. MATERIAL:
① TAB CONTACT: BRASS, TIN PLATED
② HEADER HOUSING: 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

7.92mmピッチ 2極 (7.92mm PITCH) 2 POS	黒 (BLACK)	2-178496-9
	青 (BLUE)	2- -6
	黄 (YELLOW)	2- -4
	赤 (RED)	2- -2
	自然色 (NATURAL)	2-178496-1
3.96mmピッチ 3極 (3.96mm PITCH) 3 POS	黒 (BLACK)	178496-9
	青 (BLUE)	-6
	黄 (YELLOW)	-4
	赤 (RED)	-2
	自然色 (NATURAL)	178496-1
備考 (REMARKS)	色調 (COLOR)	型番 (P/N)

基板レイアウト寸法 (P.C.B. LAYOUT)
適用基板厚 1.6 (APPLICABLE P.C.B. THK: 1.6)

				tyco Tyco Electronics AMP K.K. Electronics Kawasaki, Japan			
C	変更	FJDO-0078-03	N.Y. M.S.	3APR 03	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
B	変更	FJ00-0147-94	N.Y. M.S.	7/1 94	--- mm ² (AWG -)	--- mmφ	AMPユニバーサルパワーコネクタ 3.96mmピッチ 水平型ヘッダーアッセンブリ (DIPタイプ) 3極 AMP "UP" CONN. 3.96mm PITCH H-HDR ASS'Y (DIP TYPE) 3Pos
A ₁	改訂	J-1118	M.N. Y.F.	1/22 92	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
A	変更	J-0152	A.S. Y.F.	6/17 91	注 A 参照 (SEE NOTE A)	---	10mm以下: ± 0.2 10mm以上 30mm以下: ± 0.25 30mm以上 100mm以下: ± 0.3 角: $\pm 3^\circ$
O	作成	J-13072	Y.N. M.S.	2/19 91	DR. Y. NARISAWA	DE. M. SHINDO	SIZE LOC 番号 (No.)
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. Y. FUJITA	APP. N. ONOUE	B J C-178496
							尺度 (SCALE) REV. SHEET
							--- C 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面