









ECHELLE 4:1
SCALE



ECHELLE 4:1
SCALE

- | | | |
|--|---|--|
| 1 | CES CONNECTEURS SONT PREVUS POUR ETRE ACCOUPLES AVEC LES EMBASES 'HE1402' SIMPLE RANGEE | (THESE CONNECTORS ARE DESIGNED TO BE MATED WITH 'HE1402' HEADERS SINGLE ROW) |
| 2 | LES REFERENCES SUIVIES D'UN ' * ' SONT LES VERSIONS NORMALISEES SELON LA 'CEI 603-8' | (THE PART-No FOLLOWED BY ' * ' ARE COVERED BY THE INTERNATIONAL STANDARD 'IEC603-8') |
|  | REVETEMENT DES CONTACTS: ETAME | (CONTACTS PLATING: TIN) |
|  | "X.X" EST REMPLACE PAR LES DEUX DEUXIEME CHIFFRES DU COUPLE DES JAUGES AWG | ("X.X" REPLACED BY THE TWO SECOND DIGIT OF AWG RANGE AS DEFINED IN TABLE) |
|  | MATIERES - BOITIER: PBT UL94V0
- CONTACTS: BRONZE PHOSPHOREUX. | (MATERIAL - HOUSING : PBT UL94V0
- CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE) |

46.52	43.18	18	1-281783-8	*
38.90	35.56	15	1-281783-5	*
31.28	27.94	12	1-281783-2	*
26.20	22.86	10	1-281783-0	*
21.12	17.78	8	0-281783-8	*
16.04	12.70	6	0-281783-6	*
13.50	10.16	5	0-281783-5	*
10.96	7.62	4	0-281783-4	*
8.42	5.08	3	0-281783-3	*
5.88	2.54	2	0-281783-2	
C	A, B	Nb DE POS	REFERENCES (PART No)	
DIMENSIONS				

DIMENSIONS: mm 		DWN/DESSINE 29NOV2000 C. COMBEDOUZON		 TE Connectivity	
		CHR/VERIFIER 29NOV2000 L. CORRIOL			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES) 0 PLC/DEC: ± 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ± 3 PLC/DEC: ± 4 PLC/DEC: ± ANGLES: ±5°		APV/APPROUVE 29NOV2000 Y. PETRONIN		NAME/TITRE HE 1402 PLUG, 180 deg IDC SINGLE ROW	
MATERIAL/MATIERE 		PRODUCT SPEC 108-15053		SIZE/FORMAT A2	
		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 114-15031			
FINISH/FINITION 		WEIGHT/MASSE APPROX. -		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIFORMED POUR REFERENCE	
		SCALE/ECHELLE 5:1		SHEET/FEUILLE OF/DF	
				REV D1	