

Der „Alleskönner“ für Arbeiten in verschiedensten Materialien



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Rechts-Linkslauf
- Schlagbohrfestes Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro Plus für schnellen Werkzeugwechsel
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Schrauben und bequemen Anbohren

Drehmoment 5 Nm

Bohrdurchmesser in

- Beton/ Stahl/ Weichholz 12 mm/ 10 mm/ 20 mm

Leerlaufdrehzahl

0 - 3.100 /min

Nennaufnahmleistung

610 W

Drehzahl bei Nennlast

1.900 /min

Max. Schlagzahl

62.000 /min

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Lieferumfang

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter

Bohrspindel mit Innensechskant

1/4" (6,35 mm)

Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenan-

Gewicht ohne Netzkabel

1,7 kg

schlag, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr: 6.06102.50

EAN-Code: 4007430163646