

ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) LATCH TYPE FLUSH HANDLES (BOTH SIDE TYPE)

PAT. PEND.

3点締め
3-point securing lock

2点締め
2-point securing lock

1点締め
1-point securing lock



A-884-A-1 (表面)
(Front)



A-884-B-2 (裏面)
(Rear)



A-884-C-1 (表面)
(Front)

インナーハンドル
Inner handle



A-884-D-1

インナーハンドル
Inner handle




A-884-D-2




キーNo.T0230
Key

[A-884-A-1]



[A-884-A-2]





A-884
アルミニウム製

特徴 Feature

- 扉の内外よりハンドル操作ができます。
- 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウトターハンドル、インナーハンドルが選べます。
- Can be operated from inner and outer side.
- Selection can be made from the 1-point (latch type) securing lock, 2-point securing lock, 3-point securing lock, and the outer or the inner handle.

仕様 ● 材質: アルミニウム合金(ADC)
● 表面仕上: 焼付塗装
本体/シルバーメタリック
ハンドル/ブラック

● 付属品: キー2本
用途 ● 特装車・キャンピングカー・バス
納期 ● 標準品・・・納期お問合せください
備考 ● ロッドは付属していません。



● 適用パネル厚20mm
● 快適にご使用頂くため、随時潤滑スプレー等を注入し、動作確認してください。


Specifications ● Material: Aluminum alloy (ADC)
● Finish: Baked
Main unit: Silver metallic
Handle: Black

● Accessories: Two keys
Specific-use ● Specially equipped vehicles, camping cars and buses

Remarks ● The rod is optional.
● Applicable panel thickness: 20mm.
● For smooth operation. lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

取付け方法 Installation method

ラッチとの組合せにより
3点締めが可能です。
3-point securing lock
in combination with
the latch is available.




A-151-ST-1
(378ページ)
(378page)

各種ストライカーがございます。
Various types of
striker are available.




C-1625-ST
(378ページ)
(378page)


【A-884-D-1】



【A-884-D-2】



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	価格 Bulk Price
A-884-A-1	●	2D	3点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属 3-point securing lock, inner handle (L)	1,005	01441	¥7,300	5個～	¥7,008
A-884-A-2	●	2D	3点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属 3-point securing lock, inner handle (S)	830	01545	¥6,700	5個～	¥6,432
A-884-B-1	●	2D/3D	2点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属 2-point securing lock, inner handle (L)	1,030	01546	¥7,200	5個～	¥6,912
A-884-B-2	●	2D/3D	2点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属 2-point securing lock, inner handle (S)	860	01547	¥6,700	5個～	¥6,432

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	価格 Bulk Price
A-884-C-1	●	2D	1点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属 1-point securing lock, inner handle (L)	1,050	01548	¥6,800	5個～	¥6,528
A-884-C-2	●	2D	1点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属 1-point securing lock, inner handle (S)	880	01549	¥6,200	5個～	¥5,952
A-884-D-1	●	2D	インナーハンドル大タイプ Inner handle (L)	430	01550	¥2,800	5個～	¥2,688
A-884-D-2	●	2D	インナーハンドル小タイプ Inner handle (S)	240	01551	¥2,200	5個～	¥2,112

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

LATCH TYPE HANDLES

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ