


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



**Aufschrift
Marking**

MARQUARDT (M)

1080 µ 40T125

16(8)/250~10E3



16A 125V AC 1/3HP

16A 250V AC 1/2HP

R135



Herstelljahr/-woche nach
year and week of production acc. to DIN EN 60062

auf Verpackung
E01B70001

**Öffner 1-polig
SPNC**

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤1.0 N

Rückschaltkraft
release force ≥0.3 N

Differenzweg
movement differential ≤0.3 N

Schutzklasse nach DIN 40 050
protection class IP 40

Konform nach IEC 60335
matching IEC 60335

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.3	



Für Winkel
FOR ANGLE
± 2°

Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

1:1

K

Zeichn./DRAWING NO.

1080.0464

0 10 20 30 mm
gez./DRAWN BY 21.12.95 gue

Ersatz für/REPLACEMENT OF
1080V94.288

Schnappschalter
Snap Action Switch

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim