

FA-841
亜鉛合金製

ローラー締りハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


PAT.PEND.





FA-841-S-1

FA-841-S-2





FA-841-W



[FA-841-S-1]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[FA-841-S-2]



商品番号 Product No.	RoHS 10/ CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-841-L	2D/3D	左開き用・片面 Left-hand use/one side	60626	¥5,200	5個～	¥4,992
FA-841-R	2D/3D	右開き用・片面 Right-hand use/one side	60627	¥5,200	5個～	¥4,992
FA-841-W	2D/3D	左右兼用型・両面 For both left-hand and right-hand use/both-side	60629	¥9,800	5個～	¥9,408
FA-841-S-1	3D	受け Catch	60630	¥1,100	10個～	¥1,056
FA-841-S-2	3D	受け Catch	60631	¥700	15個～	¥672

● RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
- OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
- 受座は2タイプ。埋込みタイプは取付け位置の微調整が可能です。
- 左右兼用型。ハンドル先端のローラーとキャップを組替えることにより右開き・左開きに対応できます。(FA-841-W)

- Feel soft because the grip is plastic.
- Click mechanism to hold each state when opening and closing.
- Two types of catches. For the embedding type, the installation position can be adjusted.
- For both left-hand and right-hand use. The required left- or right-hand use can be obtained by rearranging the roller and cap on the top of the handle. (FA-841-W)

仕様・材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
ローラー/ステンレス鋼(SUS304)
グリップ/AAS樹脂

- 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
- 付属品: ポリアミド製パッキンシート
- 防音扉などの大型密閉扉
- 標準在庫品
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1377ページ)を塗布してください。

仕様・材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
ローラー/ステンレス鋼(SUS304)
グリップ/AAS樹脂

- Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Adjust sheet

Specific use: Large airtight doors such as soundproof doors

Remarks: To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1377) to the sliding parts.

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー^{密閉}

平面

スイング

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 25

153