

A-387
鉄製

面付ロックハンドル

LOCK HANDLES


強力締付けで固定扉もガッチャリ密閉




A-387-1

A-387-2


[A-387-1]





[A-387-2]

角材加工寸法 参照例
Rod shortening dimensions (Reference)

[A-387-1]



[A-387-2]

本体ジョイント部
Body joint使用例
Example of application

特徴 Feature

- 面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下のロッドで強力に密閉します。

- Surface attachment type: installation and maintenance are very simple.
- Powerful airtightness is obtained with the upper and lower rods.

仕様

- 製品質量: A-387-1/805g
A-387-2/425g
- 材質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC)
ハンドル/鋳鉄(FC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
- ロッドストローク: A-387-1/30mm
A-387-2/18mm
- 付属品: ロッドガイド2個

用途

- 密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・観音扉の子扉

納期

- 輸入品・・・納期お問合せ下さい

備考

- ロッドは別売りです。

Specifications

- Mass: A-387-1: 805g, A-387-2: 425g
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Handle: Cast iron (FC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Rod stroke: A-387-1: 30mm
A-387-2: 18mm

Accessories: Two rod guides

Specific use

- Airtight doors, shelters, large cabinets, electromagnetic-waveproof doors and double-leaved hinged doors (child doors)

Remarks

- Rod is optional.