

RAFIX 22 FS - Not-Halt-Taster, nicht beleuchtbar, Entsperrung durch Ziehen, Schutzart IP69K

1.30.253.601/0300



Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
-----	-----------------------------

UL listed	UL 508,C22.2 No. 14-M91
-----------	-------------------------

CCC	true
-----	------

Allgemein

Blendenform	Konischer Pilz
Blendenfarbe	rot
Bundform	rund

Einbaumaße

Pilzdurchmesser	30 mm
Bauhöhe	33,2 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	33,2 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtbarkeit	nein
Rückstellung	durch Ziehen

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Robustheit	gemäß IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	50.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65, IP69K
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

