

## RAFIX 22 FS - Drucktaster mit Schutzkappe, Bund rund

**1.30.250.105/0101**



### Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
CCC	true

### Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	opak schwarz
Frontringfarbe	schwarz
Bundform	rund

### Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	9,85 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindinger
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtbarkeit	nein

### Mechanische Kennwerte

Betätigungswege	4 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N

### Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	1.000.000 tastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65, IP69K
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

