



Anschlußmaße nach IEC 169-4 / mating face according to IEC 169-4



mit Aufkleber / with label



Kupplungsdrehmoment / coupling torque max. 35 Nm

federndes Kontaktteil / spring contact
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulator
Dichtungen / gaskets

CuBe2
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Cu2Ag5 (d)
Cu2Ag5 (b) (c)

Kabel / cable

G24 : 5228 7/8"-LD Eupen
HPL 50-7/8 Acome (e)
LCF 7/8" Cu2y-50 (LM) RFS (a)
LDF5-50A Andrew
RF 7/8"-50 NK Cables
RFX 7/8"-50 NK Cables (e)

Montage / assembly

B51

e d c b a	10809 9483 8909 8816 8687	14.09.99 26.08.98 19.03.98 23.02.98 15.01.98	BA BA HM HM BJ	97	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	05.02.	HM	
				Gepr.	19.02.97	BJ	
				Norm			
				Maßstab	Benennung		
1:1	7/16-Kabelstecker SIMFIX						
	7/16 Straight Plug SIMFIX						
Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	J01120A0048				
	K						
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			