

Stabistors

(Forward Reference Diodes)



DO-41



DO-35

TYPE NO.	V _F (V)		@ I _F (mA)	V _F (V)		@ I _F (mA)	V _F (V)		@ I _F (mA)	V _F (V)		@ I _F (mA)	V _F (V)		@ I _F (mA)	CASE
	MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		
1N816	--	--	--	--	--	--	0.58	0.70	1.0	--	--	--	--	1.00	100	DO-35
C1N4156	--	--	--	--	--	--	1.21	1.41	1.0	1.38	1.58	10	1.54	1.84	100	DO-35
CMPD200	0.90	1.00	0.01	1.05	1.16	0.10	1.22	1.34	1.0	1.39	1.54	10	1.60	1.76	100	DO-35
CMPD300	1.40	1.54	0.01	1.62	1.78	0.10	1.84	2.03	1.0	2.10	2.33	10	2.40	2.65	100	DO-35
CMPD400	1.82	2.01	0.01	2.14	2.36	0.10	2.47	2.71	1.0	2.80	3.07	10	3.16	3.49	100	DO-35
CN4156	--	--	--	--	--	--	1.21	1.41	1.0	1.38	1.58	10	1.54	1.84	100	DO-35
CN4157	--	--	--	--	--	--	1.85	2.05	1.0	2.12	2.32	10	2.36	2.66	100	DO-35
CN5179	--	--	--	--	--	--	2.20	2.80	1.0	2.60	3.20	10	3.00	3.70	100	DO-35
CMZ2360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.63	0.71	10	--	--	--	DO-41
CMZ2361	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.24	1.44	10	--	--	--	DO-35
CSTB567	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.31	1.61	10	--	--	--	DO-35
CSTB568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.09	2.31	10	--	--	--	DO-35
CSTB569	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.72	3.01	10	--	--	--	DO-35