

RAFIX 22 FS - Schlüsselschalter, Bund quadratisch

1.30.255.452/0000

Weitere Schließungen auf Anfrage.



Lieferumfang: 2 Schlüssel.

Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
-----	-----------------------------

CURUS

UL 508, C22.2 No. 14-M91

CCC

true

Allgemein

Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	quadratisch

Einbaumaße

Bundmaß	29,8 x 29,8 mm
Bundbreite	29,8 mm
Bauhöhe	44,1 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Schloss	Micromec
Zuhaltungen	5
Beleuchtbarkeit	nein
Schließung	001
Anzahl der möglichen Schließungen	500
Hauptschlüssel	auf Anfrage
Drehwinkel	2 x 90°
Abzugsstellung Schlüssel	0

Mechanische Kennwerte

Betätigungsmodus max.	1,3 Nm
-----------------------	--------

Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	300.000 tastend / 50.000 rastend / 30.000 mit Schlüsselabzug Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ESD-Festigkeit Schloss/Kontakt	15 kV
ESD-Festigkeit Schlüssel/Frontplatte	15 kV
Salznebel	IEC 600 68-2-11

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

