

**RAFIX 22 QR - Drucktaster beleuchtbar, vorstehende Blende,  
Bund rund, Frontring Metall, tastend**

**1.30.240.221/1300**



**Approbationen**

ENECA	IEC 61058
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

**Allgemein**

Blendenform	vorstehende Blende
Blendenfarbe	transparent rot
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

**Einbaumaße**

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	12,45 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtung	ja

**Mechanische Kennwerte**

Betätigungswege	4 mm
Betätigungs Kraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Anschlagfestigkeit min.	100 N

**Sonstige Angaben**

Lebensdauer (Schaltzyklen)	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

