

平面ハンドル

FLUSH HANDLES



A-1240-B
ステンレス製

A-240-A
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 全体にアルがついたソフトデザイン
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の互換ができます)
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Panel drilling dimension are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate.)

仕様

[A-1240-B]

●材 質: ステンレス鋼(物)(SUS304)

●表面仕上: ヘアライン仕上

●付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

[A-240]

●材 質: 亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)

●付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金

●配分電盤・制御盤

●標準在庫品

●摺動部には潤滑油をご使用下さい。特に塗料の付着にはご注意ください。

●鍵なしもあります。

●本製品の錠前はキー先端部での操作となります。

●鍵を必要以上に回転させると錠前部・錠先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

[A-1240-B]

●Material: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Hairline finish

●Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate

[A-240]

●Material: Zinc alloy (ZDC)

●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

●Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

●Power/distribution and control boards

●Use lubrication oil for moving parts.

●Especially be careful of sticking coating.

●The lock on this product is operated with the tip of the key.

●Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Specific use

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

カジリ防止 止め金装備





商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1240-B-1-1	SUS	01728	¥11,000	5個～ ¥10,560
A-240-A-1-1-TAK60	ZDC	03618	¥1,700	30個～ ¥1,632
A-240-A-1-1	ZDC	01524	¥1,850	30個～ ¥1,776

商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1240-B-2-1	SUS	01570	¥8,200	5個～ ¥7,872
A-240-A-2-1-TAK60	ZDC	03619	¥1,300	50個～ ¥1,248
A-240-A-2-1	ZDC	01525	¥1,600	50個～ ¥1,536

商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1240-B-3-1	SUS	01730	¥8,000	5個～ ¥7,680
A-240-A-3-1	ZDC	01526	¥1,300	60個～ ¥1,248

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



No. TAK60 No. 0050

特注例 Example of custom made

ボタンに色をつけることができます。お問合せ下さい。
Button can be colored red.



商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass
A-1240-B-1-1	0050						34	25									59						2-φ3.5				
A-240-A-1-1-TAK60	TAK60	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15		7	17	3.2	128	8		4.5	2.5	本品専用止め金 Special stopper plate	390
A-240-A-1-1	0200																58						2-φ4.2			AC-25-AB-1N	360
A-1240-B-2-1	0050							20									50.5			2			2-φ3.2			本品専用止め金 Special stopper plate	245
A-240-A-2-1-TAK60	TAK60	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	86	81.5	96	30	23	20	24	10		6	12.5		105	7		4	2	AC-25-AB-2N	220
A-240-A-2-1	0200																48			2.3			2-φ4.2				
A-1240-B-3-1	0050	84	23.5	61.5	8.5			20	53	48.5	63	28	23		24	9.5		6	12.5		72	7		4	2	本品専用止め金 Special stopper plate	165
A-240-A-3-1	0200																26			2.3			φ4			AC-25-AB-3N	160
																	21						φ4.1				

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ