


スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES (ANTI-VIBRATIVE)A-154-N-B
亜鉛合金製

A-154-N-B

キーNo.0200
Key

PAT.PEND.

- 防塵シャッター付錠前を標準装備
- 全体にアールのついたソフトなデザイン
- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 取付けにA-154-Bと互換性があります。

- The handle has a lock and dustproof shutter.
- Corners with a radius make a soft image.
- It's a snatch lock type flush handle so it's resistant against vibration and impact.
- One-touch door opening/closing.
- Installation is compatible with A-154-B.

仕様

- 製品質量: 815g

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)

- 表面仕上: 焼付塗装

- 標準色: ブラック

- 鍵番号: 0200

- 最大適用板厚: 1.5mm

- 付属品: キー2本・受座

- 用途: 保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両

- 納期: 標準在庫品

- 備考: マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せ下さい。



- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (P.1302ページ)を塗布して下さい。

Specifications

- Mass: 815g

- Material: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Baked

- Standard color: Black

- Key No.: 0200




- Max. applicable panel thickness: 1.5mm

- Accessories: Two keys and catch


- Specific use: Cold storage, freezer and farm vehicles.




- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1302) to the sliding parts.



使用例 Example of application

脱出装置を押すだけでロック解除
The lock is released by pushing the escapement device.

使用例 Example of application

取付けが簡単です。
It's easy to install.

商品番号 Product No.	ROHS 2D/3D	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulky Price
A-154-N-B	● 2D/3D	02008	¥4,400	5個～ ¥4,224
●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能品	※大量のご注文は更にお安くなります。			