

# Produkt-Datenblatt

## 1106002

### Phonoleitung flach

2 / 2Y - 2D - Y

2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

#### AUFBAU

|            |                                             |                                               |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Leiter:    | El-Cu-Litze,<br>verzinkt v2,                | 19 x 0,16 mm => 0,38 mm <sup>2</sup> , AWG 22 |
| Isolation: | PE<br>Farben                                | : rot, weiß (optional)                        |
| Schirmung: | um jede Ader:<br>El-Cu-Runddrall, verzinkt, | opt. Dichte : ca. 90 % aus 0,10 mm Drähten    |
| Erdmantel: | PVC<br>Farbe                                | : schwarz, RAL 9005 (optional)                |
|            | Ø                                           | : 3,05 ± 0,10 mm                              |
|            | Gesamtbreite                                | : 6,10 ± 0,20 mm                              |
|            | Shorehärte (A)                              | : 84 ± 3                                      |
|            | stegartig, trennbar                         |                                               |
|            | jede Ader mit Riefen oben und unten         |                                               |

#### Technische Angaben:


|                               |        |                        |
|-------------------------------|--------|------------------------|
| Spannungsfestigkeit           | :      | > 1 kV                 |
| bei 50 Hz eff. über 1 Minute. |        |                        |
| Isolationswiderstand          | min. : | 20 MOhm x km bei 20 °C |
| Leiterwiderstand              | max. : | 55 Ohm/km bei 20 °C    |
| Betriebsspannung              | max. : | 50 / 75 V AC/DC        |
| Temperaturbereich:            |        |                        |
| in Ruhe                       | :      | - 30 bis + 80 °C       |
| in Bewegung                   | :      | - 10 bis + 80 °C       |

*Kapazität: ca. 180 pF/m bei 1 kHz*

Artikel-Nr.: 609502

Bez.: Audiokabel 2x0,38mm<sup>2</sup>, flach, schwarz, trennbar,

## Structure of 2 cores flat cab (1106002) 2 x 0.38mm<sup>2</sup> (2 x 19 x 0.16mm)



**[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)**

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

