

Plastic Hoods with Large Inner Chamber Kunststoffhauben mit großem Innenraum



Plastic hoods, series FKC, in shell sizes 1 - 5.
Kunststoffhauben der Serie FKC in den Gehäusegrößen 1 - 5.



Shielded plastic hoods, series FKC...A, in shell sizes 1 - 5.
Abgeschirmte Kunststoffhauben der Serie FKC...A in den Gehäusegrößen 1 - 5.


Angled Cable Outlet Abgewinkelter Kabelausgang

Advantages and Special Features

- UL recognized/listed under File No. E197631
- Large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Angled cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with knurled thumb or locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Also available in shielded version (metallised)
- Modification, to enable the use of slide locks (**K189**), available
- Also available with rubber bushing **FKT**
- Hood **FKC4S** has a smaller width E than **FKC4**.

Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt/gelistet unter Datei-Nummer E197631
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- abgewinkelter Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rändel- oder Verriegelungsschrauben
- montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- auch in abgeschirmter Version verfügbar (metallisiert)
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung (**K189**) verfügbar
- auch mit Knickschutztülle **FKT** erhältlich
- Haube **FKC4S** mit geringerer Breite E als **FKC4**



view of the hood without lid
Ansicht der Haube ohne Deckelseite

modification no. -K189 only (for slide lock system)
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

Shell Sizes and Order-Information

Gehäusegrößen und Bestellinformationen

Order- No.	Shell Size/for No. of Contacts	A ±0,3 (±0,012)	B ±0,1 (±0,004)	C ±0,3 (±0,012)	D ±0,3 (±0,012)	E ±0,3 (±0,012)	Ø F Cable Diameter / Kabeldurchmesser				G ±0,3 (±0,012)	H ±0,3 (±0,012)	J ±0,3 (±0,012)	K ±0,3 (±0,012)	L ±0,3 (±0,012)	M ±0,3 (±0,012)	N ±0,5 (±0,020)	P ±0,3 (±0,012)	Q ±0,3 (±0,012)	R -0,3 (-0,012)	
Bestell- Gehäusegr. nummer für Polzahl							without		with Rubber												
							Rubber Bushing		Bushings Order-Nr.												
							ohne		mit Knickschutz-												
							Knickschutztülle		tülle Best.-Nr.												
							min.		- max.												
FKC1*	1 / 9	10,0 (0,394)	25,0 (0,984)	31,8 (1,252)	39,3 (1,547)	15,8 (0,622)	3,5 (0,138)	- (-)	8,6 (0,339)	FKT1-2 (0,256)	6,5 (0,256)	20,0 (0,787)	41,6 (1,638)	11,6 (0,457)	17,0 (0,669)	19,0 (0,748)	19,3 (0,760)	20,2 (0,795)	12,0 (0,472)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC2*	2 / 15	16,0 (0,630)	33,3 (1,311)	41,2 (1,622)	45,0 (1,772)	16,2 (0,638)	3,5 (0,138)	- (-)	8,6 (0,339)	FKT1-2 (0,256)	6,5 (0,256)	28,4 (1,118)	47,8 (1,882)	11,6 (0,457)	24,8 (0,976)	26,9 (1,059)	27,9 (1,098)	25,7 (1,012)	12,0 (0,472)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC3*	3 / 25	28,0 (1,102)	47,0 (1,850)	54,9 (2,161)	52,0 (2,047)	16,2 (0,638)	4,0 (0,157)	- (-)	12,0 (0,472)	FKT3-4 (0,354)	9,0 (0,354)	42,1 (1,657)	54,8 (2,157)	11,6 (0,457)	38,2 (1,504)	40,5 (1,594)	41,4 (1,630)	25,3 (0,996)	18,0 (0,709)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC4**	4 / 37	44,0 (1,732)	63,5 (2,500)	71,4 (2,811)	55,0 (2,165)	18,9 (0,744)	6,0 (0,236)	- (-)	13,0 (0,512)	FKT5 (0,453)	11,5 (0,453)	58,6 (2,307)	57,8 (2,276)	12,1 (0,476)	55,0 (2,165)	57,2 (2,252)	58,1 (2,287)	22,5 (0,886)	21,0 (0,827)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC4S**	4 / 37	44,0 (1,732)	63,5 (2,500)	71,4 (2,811)	55,0 (2,165)	16,4 (0,646)	4,0 (0,157)	- (-)	12,0 (0,472)	FKT3-4 (0,354)	9,0 (0,354)	58,6 (2,307)	57,8 (2,276)	11,6 (0,457)	55,0 (2,165)	57,2 (2,252)	58,1 (2,287)	23,8 (0,937)	18,0 (0,709)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC5**	5 / 50	42,0 (1,654)	61,1 (2,406)	69,0 (2,717)	55,0 (2,165)	19,5 (0,768)	6,0 (0,236)	- (-)	14,0 (0,551)	FKT5 (0,453)	11,5 (0,453)	56,2 (2,213)	57,8 (2,276)	15,0 (0,591)	52,6 (2,071)	54,7 (2,154)	55,7 (2,193)	22,5 (0,886)	21,0 (0,827)	4,1 (0,161)	15,8 (0,622)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Rubber bushings listed in the table are not delivered with hoods. For the shielded version, please add the suffix A to each hood type.

Die Knickschutztüllen der Tabelle sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die abgeschirmte Version muss an den Haubentyp der Zusatz A angehängt werden.

Ordering Example:

FKC hood, shell size 1 (hood type **FKC1**), shielded version
(A) Order Number: **FKC1A**

Bestellbeispiel:

FKC Haube, Gehäusegröße 1 (Haubentyp **FKC1**), abgeschirmte Version (A) Bestellnummer: **FKC1A**

- * For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKC1E**. Standard 100 units per carton.
- ** For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKC4E**. Standard 50 units per carton.

- * Für einzeln verpackt **E** anhängen z. B. **FKC1E**. Standard 100 Stück satzweise verpackt.
- ** Für einzeln verpackt **E** anhängen z. B. **FKC4E**. Standard 50 Stück satzweise verpackt.



Plastic Hoods with Large Inner Chamber
Kunststoffhauben mit großem Innenraum

Large Angled Cable Outlet
Großer, abgewinkelter Kabelausgang



Advantages and Special Features


- UL recognized/listed under File No. E197631
- Large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Angled cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with knurled thumb or locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Also available in shielded version (metallised)
- Modification, to enable the use of slide locks (**K189**), available
- Also available with rubber bushing **FKT**
- Hood **FKC4S** has a smaller width E than **FKC4**.

Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt/gelistet unter Datei-Nummer E197631
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- abgewinkelter Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rändel- oder Verriegelungsschrauben
- montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- auch in abgeschirmter Version verfügbar (metallisiert)
- Modifikation für den Einsatz von Gleitverriegelung (**K189**) verfügbar
- auch mit Knickschutztülle **FKT** erhältlich
- Haube **FKC4S** mit geringerer Breite E als **FKC4**

Dimensions

Abmessungen



view of the hood without lid
Ansicht der Haube ohne Deckelseite

modification no. -K189 only (for slide lock system)
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

Shell Sizes and Order-Information

Gehäusegrößen und Bestellinformationen

Order- No.	Shell Size / for No. of Contacts	A ±0,3 (±0,012)	B ±0,1 (±0,004)	C ±0,3 (±0,012)	D ±0,3 (±0,012)	E ±0,3 (±0,012)	øF Cable diameter Kabeldurchmesser min. - max.	G ±0,3 (±0,012)	H ±0,3 (±0,012)	K ±0,3 (±0,012)	L ±0,3 (±0,012)	M ±0,3 (±0,012)	N ±0,3 (±0,012)
Bestell- nummer	Gehäusegröße für Polzahl												
FKC1-K201* 1 / 9		10,0 (0,394)	25,0 (0,984)	31,8 (1,252)	39,3 (1,547)	15,8 (0,622)	4,0 - 11,0 (0,157) - (0,433)	20,0 (0,787)	41,6 (1,638)	17,0 (0,669)	19,0 (0,748)	19,3 (0,760)	13,0 (0,512)
FKC2-K201* 2 / 15		16,0 (0,630)	33,3 (1,311)	41,2 (1,622)	45,0 (1,772)	16,2 (0,638)	4,0 - 11,0 (0,157) - (0,433)	28,4 (1,118)	47,8 (1,882)	24,8 (0,976)	26,9 (1,059)	27,9 (1,098)	19,0 (0,748)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

* For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKC1-K201E**. Standard 100 units per carton.

For the shielded version, please add the suffix **A** to each hood type.

* Für einzeln verpackt **E** anhängen z.B. **FKC1-K201E**. Standard 100 Stück satzweise verpackt.

Für die abgeschirmte Version muss an den Haubentyp der Zusatz **A** angehängt werden.

Ordering Example:

FKC hood, shell size 1 (hood type **FKC1**), shielded version (**A**), with large cable outlet (modification **K201**)

Order Number: **FKC1A-K201**

Bestellbeispiel:

FKC Haube, Gehäusegröße 1 (Haubentyp **FKC1**), abgeschirmte Version (**A**), mit großem Kabelausgang (Modifikation **K201**) Bestellnummer: **FKC1A-K201**



Plastic Hoods with Large Inner Chamber Kunststoffhauben mit großem Innenraum

Straight Cable Outlet Gerader Kabelausgang




Plastic hoods, series FKC, in shell sizes 1 - 5.
Kunststoffhauben der Serie FKC in den Gehäusegrößen 1 - 5.



Shielded plastic hoods, series FKC...A, in shell sizes 1 - 5.
Abgeschirmte Kunststoffhauben der Serie FKC...A in den Gehäusegrößen 1 - 5.

Dimensions Abmessungen




modification no. -K189 only (for slide lock system)
nur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

Advantages and Special Features

- UL Recognized/Listed under File No. E197631
- Large inner chamber, suitable for D-Sub connectors with special contacts
- Straight cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with knurled thumb or locking screws
- Easy assembly with catch spring system and premounted locking screws
- Also available in shielded version (metallised)
- Modification (**K189**), to enable the use of slide locks, available
- Also available with rubber bushing **FKT**
- Hood **FKC1G-K1216** for use with a smaller cable diameter than FKC1G, hood **FKC4GS** has a smaller width **E** than **FKC4G**

Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt/gelistet unter Datei-Nummer E197631
- großer Innenraum, besonders für D-Sub Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
- gerader Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Rändel- oder Verriegelungsschrauben
- montagefreundlich durch Schnappfedersystem und vormontierte Verriegelungsschrauben
- auch in abgeschirmter Version verfügbar (metallisiert)
- Modifikation (**K189**) für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar
- auch mit Knickschutzhülle **FKT** erhältlich
- Haube **FKC1G-K1216** für den Einsatz mit kleinerem Kabeldurchmesser als bei FKC1G, Haube **FKC4GS** mit geringerer Breite Maß **E** als **FKC4G**



view of the hood without lid
Ansicht der Haube ohne Deckelseite

Shell Sizes and Order-Information

Gehäusegrößen und Bestellinformationen

Order- No.	Shell Size / for No. of Contacts	A ±0,3	B ±0,1	C ±0,3	D ±0,3	E ±0,3	Ø F Cable Diameter / Kabeldurchmesser				G ±0,3	H ±0,3	J ±0,3	K ±0,3	L ±0,3	M ±0,3	N ±0,5	P ±0,3	Q	R
Bestell- nummer	Gehäusegröße/ für Polzahl	(±0,012)	(±0,004)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	without Rubber Bushing ohne Knickschutzhülle min.		with Rubber Bushing Order-Nr. mit Knickschutz- hülle Best.-Nr. max.		(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,020)	(±0,012)		(-0,012)
FKC1G*	1 / 9	10,0 (0,394)	25,0 (0,984)	31,8 (1,252)	39,2 (1,543)	16,7 (0,657)	4,0 (0,157)	- (-)	11,0 (0,433)	FKT3-4 9,0 (0,354)	20,0 (0,787)	41,6 (1,638)	13,2 (0,520)	17,0 (0,669)	19,0 (0,748)	20,0 (0,787)	25,3 (0,996)	14,0 (0,551)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC1G	1 / 9	10,0 (0,394)	25,0 (0,984)	31,8 (1,252)	39,2 (1,543)	16,7 (0,657)	3,5 (0,138)	- (-)	8,6 (0,339)	FKT1-2 6,5 (0,256)	20,0 (0,787)	41,6 (1,638)	13,2 (0,520)	17,0 (0,669)	19,0 (0,748)	20,0 (0,787)	25,3 (0,996)	12,0 (0,472)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC2G*	2 / 15	16,0 (0,630)	33,3 (1,311)	41,2 (1,622)	45,0 (1,772)	16,2 (0,638)	4,0 (0,157)	- (-)	11,0 (0,433)	FKT3-4 9,0 (0,354)	28,4 (1,118)	47,8 (1,882)	11,6 (0,457)	24,8 (0,976)	26,9 (1,059)	27,9 (1,098)	26,3 (1,035)	18,0 (0,709)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC3G*	3 / 25	28,0 (1,102)	47,0 (1,850)	54,9 (2,161)	52,0 (2,047)	16,2 (0,638)	4,0 (0,157)	- (-)	12,0 (0,472)	FKT3-4 9,0 (0,354)	42,1 (1,657)	54,8 (2,157)	11,6 (0,457)	38,2 (1,504)	40,5 (1,594)	41,4 (1,630)	32,8 (1,291)	18,0 (0,709)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC4G**	4 / 37	44,4 (1,748)	63,5 (2,500)	71,4 (2,811)	55,0 (2,165)	18,9 (0,744)	6,0 (0,236)	- (-)	13,0 (0,512)	FKT5 11,5 (0,453)	58,6 (2,307)	57,8 (2,276)	12,1 (0,476)	55,0 (2,165)	57,2 (2,252)	58,1 (2,287)	38,4 (1,512)	21,0 (0,827)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC4G5**	4 / 37	44,4 (1,748)	63,5 (2,500)	71,4 (2,811)	55,0 (2,165)	16,3 (0,642)	4,0 (0,157)	- (-)	12,0 (0,472)	FKT3-4 9,0 (0,354)	58,6 (2,307)	57,8 (2,276)	11,6 (0,457)	55,0 (2,165)	57,2 (2,252)	58,1 (2,287)	38,4 (1,512)	18,0 (0,709)	3,9 (0,154)	13,0 (0,512)
FKC5G**	5 / 50	42,0 (1,654)	61,1 (2,406)	69,0 (2,717)	55,0 (2,165)	19,5 (0,768)	6,0 (0,236)	- (-)	14,0 (0,551)	FKT5 11,5 (0,453)	56,2 (2,213)	57,8 (2,276)	15,0 (0,591)	52,6 (2,071)	54,7 (2,154)	55,7 (2,193)	40,2 (1,583)	21,0 (0,827)	4,1 (0,161)	15,8 (0,622)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

* For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKC1GE**. Standard 100 units per carton.

** For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKC4GE**. Standard 50 units per carton

* Für einzeln verpackt **E** anhängen z.B. **FKC1GE**. Standard 100 Stück satzweise verpackt.

** Für einzeln verpackt **E** anhängen z.B. **FKC4GE**. Standard 50 Stück satzweise verpackt.

Rubber bushings for cable listed in the table are not delivered with hoods. For the shielded version, please add the suffix **A** to each hood type. Ordering example: **FKC...G** hood, shell size 1 (hood type **FKC1G**), shielded version (**A**), for slide lock system (modification **K189**)

Order Number: **FKC1GA-K189**

Die Knickschutzhüllen in der Tabelle sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die abgeschirmte Version muss an den Haubentyp der Zusatz **A** angehängt werden. Bestellbeispiel: **FKC...G** Haube, Gehäusegröße 1 (Haubentyp **FKC1G**), abgeschirmte Version (**A**), für Gleitverriegelungssystem (Modifikation **K189**) Bestellnummer: **FKC1GA-K189**



Technical Data

Technische Daten

	FKC..., FKC...G Standard Plastic Hood FKC..., FKC...G Kunststoffhaube, Standard	FKC...A, FKC...GA Shielded Plastic Hood FKC...A, FKC...GA Kunststoffhaube, abgeschirmt
Material and plating	PC-ABS, flame retardant according to UL94V-0	ABS, flame-retardant according to UL94V-0; plastic with nickel plating over Cu (Partly PC + ABS. More detailed information available on request.)
Material und Oberfläche	PC+ABS, selbstverlöschend entsprechend UL94V-0	ABS, selbstverlöschend entsprechend UL94V-0; metallisiert Ni über Cu (zum Teil PC + ABS, genaue Informationen auf Anfrage)
Temperature range Temperaturbereich	-35 °C bis 120 °C (-31 °F to 248 °F) -35 °C bis 120 °C	-35 °C bis 95 °C (-31 °F to 203 °F) -35 °C bis 95 °C
max. torque * max. Anzugsmoment *	40 Ncm (0,295 ft.lb.) 40 Ncm	40 Ncm (0,295 ft.lb.) 40 Ncm
Colour / plating Farbe / Oberfläche	black schwarz	nickel vernickelt

* Not for locking screws. * Nicht für Verriegelungsschrauben.

Delivery Quantity
Lieferumfang



		FKC1 FKC2	FKC3 FKC5	FKC4 FKC2A	FKC1A FKC2A	FKC3A FKC5A	FKC4A FKC5A	FKC1G FKC5G	FKC2G - FKC5G	FKC1GA FKC5GA	FKC2GA - FKC5GA	FKC1-K201 FKC2-K201	FKC1A-K201 FKC2A-K201
Hood, lid <i>Haube, Deckelseite</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hood, base <i>Haube, Klemmseite</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Left catch spring <i>Schnappfeder, links</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Right catch spring <i>Schnappfeder, rechts</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Locking screw 4-40 UNC premounted (cross slit screw) <i>Verriegelungsschraube 4-40 UNC vormontiert (Kreuzschlitzschraube)</i>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cable reduction plate <i>Kabeldurchgangsreduzierung</i>		1			1								
Cable clamp <i>Kabelklemme</i>												2	2
Cable clamp <i>Kabelklemme</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Cable clamp screw <i>Kabelklemmschraube</i>												2	2
Cable clamp screw <i>Kabelklemmschraube</i>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Shell screw <i>Gehäuseschraube</i>		1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1
Screw <i>Schraube</i>								4	4				
Strain relief <i>Zugentlastung</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Contact spring <i>Kontaktfeder</i>					1	1	1			1	1		1

Hood Assembly and
Exemplary Demonstration
of Delivery Quantity

*Haubenaufbau und
beispielhafte Darstellung
des Lieferumfangs*

Packing Unit
Verpackungseinheit

Please see page 387
siehe Seite 387



Modifications

Modifikationen

Modifications	Modified Hoods	Modification No's and Additions to Order No.	Ordering Example
Modifikationen	Modifizierbare Hauben	Modifikationsnummern und Bestellnummernergänzung	Bestellbeispiel
Modified Hood with mounted threaded insert 4-40 UNC for use with slide locks <i>Modifizierte Haube mit montiertem Gewindeeinlege- teil 4-40 UNC zur Verwendung mit Gleitverriegelung</i>	all <i>alle</i>	K189 <i>K189</i>	FKC1-K189 <i>FKC1-K189</i>
Hood with large cable outlet <i>Haube mit großem Kabelausgang</i>	FKC1, FKC2, FKC1A, FKC2A	K201	FKC1-K201
Hood without connector retention lip and mounted threaded insert 4-40 UNC <i>Haube ohne Steg und montiertem Gewindeeinlege- teil 4-40 UNC</i>	all <i>alle</i>	K670 <i>K670</i>	FKC1GA-K670 <i>FKC1GA-K670</i>
Hood without connector retention lip and mounted threaded insert M3 <i>Haube ohne Steg und montiertem Gewindeeinlege- teil M3</i>	all <i>alle</i>	K671 <i>K671</i>	FKC1GA-K671 <i>FKC1GA-K671</i>
Hood with threaded insert 4-40 UNC <i>Haube mit Gewindeeinlege- teil 4-40 UNC</i>	all <i>alle</i>	K774 <i>K774</i>	FKC1-K774 <i>FKC1-K774</i>
Hood with threaded insert M3 <i>Haube mit Gewindeeinlege- teil M3</i>	all <i>alle</i>	K775 <i>K775</i>	FKC1-K775 <i>FKC1-K775</i>
Hood with suitable rubber bushing <i>Haube mit passender Knickschutz- tülle</i>	all <i>alle</i>	K1119 <i>K1119</i>	FKC1-K1119 <i>FKC1-K1119</i>
Hood individually packed <i>Haube einzeln verpackt</i>	all <i>alle</i>	E <i>E</i>	FKC1E <i>FKC1E</i>
Hood with small cable outlet <i>Haube mit kleinem Kabelausgang</i>	FKC1G	K1216 <i>K1216</i>	FKC1G-K1216 <i>FKC1G-K1216</i>
Narrow version hood <i>Haube als schmale Version</i>	FKC4, FKC4G	S <i>S</i>	FKC4GS <i>FKC4GS</i>
Hood with premounted locking screws M3 <i>Haube mit vormontierten Verriegelungsschrauben M3</i>	all <i>alle</i>	M3 <i>M3</i>	FKC1M3 <i>FKC1M3</i>
Hood with mounted catch springs, without locking or knurled thumb screws <i>Haube mit montierten Schnappfedern, ohne Verriegelungs- oder Rändelschrauben</i>	all <i>alle</i>	X <i>X</i>	FKC1X <i>FKC1X</i>
Hood with metal knurled thumb screws FRS1/5-... and with plastic head FRSK1/5-... <i>Haube mit Rändelschrauben Metall FRS1/5-... und mit Kunststoffkappe FRSK1/5-...</i>	all <i>alle</i>	Please see page 456-458 <i>siehe Seite 456-458</i> 	

On request FKC / FKC...G hoods can be premounted with other locking or knurled thumb screws (**see page 454 onwards**). Please contact us for the correct order no.

FKC / FKC...G Hauben können auf Anfrage mit anderen Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben (**siehe Seite 454ff.**) vormontiert werden. Bitte fragen Sie hierfür die Bestellnummer an.

Further modifications on request.

Weitere Modifikationen auf Anfrage.



Accessories

Zubehör

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Description <i>Beschreibung</i>		Technical Data <i>Technische Daten</i>
Screws / Schrauben			
FVS1/5-K1163M3	Locking screw <i>Verriegelungsschraube</i>	Thread M3 <i>Gewinde M3</i>	See page 454 <i>Siehe Seite 454</i>
FVS1/5M2,5	Locking screw <i>Verriegelungsschraube</i>	Thread M2,5 (with slotted head) <i>Gewinde M2,5 (mit Schlitzkopf)</i>	See page 454 <i>Siehe Seite 454</i>
FRS1/5...	Knurled thumb screw <i>Rändelschraube</i>	Thread 4-40 UNC, M3, M2,5 <i>Gewinde 4-40 UNC, M3, M2,5</i>	See page 456 <i>Siehe Seite 456</i>
FRSK1/5...	Knurled thumb screw with plastic cap <i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i>	Thread 4-40 UNC, M3 <i>Gewinde 4-40 UNC, M3</i>	See page 458 <i>Siehe Seite 458</i>
Rubber bushing / Knickschutzhüllen			
FKT1-2	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 1+2; Ø max. 6,5 (0.256) <i>Haubengröße 1+2; Ø max. 6,5</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT3-4	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 3+4; Ø max. 9,0 (0.354) <i>Haubengröße 3+4; Ø max. 9,0</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT5	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 5; Ø max. 11,5 (0.453) <i>Haubengröße 5; Ø max. 11,5</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT1-2A	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 1+2; Ø max. 8,0 (0.315) <i>Haubengröße 1+2; Ø max. 8,0</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT3-4A		Hood size 3+4; Ø max. 9,7 (0.382) <i>Haubengröße 3+4; Ø max. 9,7</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT1-2K		Hood size 1 2; Ø max. 7,0 (0.276) <i>Haubengröße 1+2; Ø max. 7,0</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
FKT3-4B		Hood size 3+4; Ø max. 7,5 (0.295) <i>Haubengröße 3+4 ; Ø max. 7,5</i>	See page 473 <i>Siehe Seite 473</i>
Threaded insert / Einlegemutter			
F52M122	Threaded insert <i>Einlegemutter</i>	Thread 4-40 UNC <i>Gewinde 4-40 UNC</i>	See page 464 <i>Siehe Seite 464</i>
F52M123	Threaded insert <i>Einlegemutter</i>	Thread M3 <i>Gewinde M3</i>	See page 464 <i>Siehe Seite 464</i>