

A-17
黄銅製

リング型ハンドル

TRIANGLE-SHAPED HANDLES

特徴 Feature


- 使用しないときリングは倒れ突起しません。
- Ring is put down when it's not used so projections are small.

- 仕様
- 製品質量: 70g
 - 材質: 黄銅铸件 (YB5C)
 - 表面仕上: クロムめっき (MBCr)
 - 360°回転
 - 最大適用板厚: 4.3mm
- 用途
- 小型扉・計測機器の小扉
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 止め金は641~646ページの□8穴の中からお選びください。
 - ステンレス製も製作致します。

- Specifications
- Mass: 70g
 - Material: Cast brass (YB5C)
 - Finish: Chrome plating (MBCr)
 - Turning angle: 360°
 - Max. applicable plate thickness: 4.3mm
- Specific use
- Small-sized doors and measuring equipment doors
- Remarks
- Select the stopper plate with □8-hole on page 641 to 646.



A-17



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
A-17		2D/3D	00067	¥1,300	10個~	¥1,248

● : RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

