


Aufbau	
Hutmutter	Polyamid PA6 V-2
Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 V-2
Anschlussgewinde	Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften	
	integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
Temperaturbereich	-20°C / +100°C
Schutzart	IP68 - 5 bar
Prüfnorm	UL 514B
UL / CSA-File	E140310
Hinweis	Angaben zu den einzelnen Prüfungen siehe Anhang

Configuration	
Dome nut	Polyamide PA6 V-2
Sealing ring	Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body	Polyamide PA6 V-2
Connecting thread	Pg as per DIN 40430

Properties	
	integrated anchorage, wide sealing and clamping range, easy-to-install
Temperature range	-20°C / +100°C
Protection grade	IP68 - 5 bar
Test standard	UL 514B
UL / CSA-File	E140310
Comment	details about test standards see annex


Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge						
A	ØC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	
Pg 7	3 - 6,5	8	15	15	30,5	100
Pg 9	4 - 8	8	19	19	34	100
Pg 11	5 - 10	8	22	22	37	100
Pg 13,5	6 - 12	9	24	24	39	100
Pg 16	10 - 14	10	27	27	42,5	50
Pg 21	13 - 18	11	33	33	47,5	50
Pg 29	18 - 25	11	42	42	53	25
Pg 36	22 - 32	13	53	53	61	10
PG 42	30 - 38	13	60	60	65	5
Pg 48	34 - 44	14	65	65	67	5

Characteristics

Connecting thread standard length				
		 RAL 7001 silbergrau silver grey	 RAL 7035 lichtgrau light grey	 RAL 9005 tiefschwarz jet black
Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
50.007 PA	50.007 PA7035	50.007 PA/SW		
50.009 PA	50.009 PA7035	50.009 PA/SW		
50.011 PA	50.011 PA7035	50.011 PA/SW		
50.013 PA	50.013 PA7035	50.013 PA/SW		
50.016 PA	50.016 PA7035	50.016 PA/SW		
50.021 PA	50.021 PA7035	50.021 PA/SW		
50.029 PA	50.029 PA7035	50.029 PA/SW		
50.036 PA	50.036 PA7035	50.036 PA/SW		
50.042 PA	50.042 PA7035	50.042 PA/SW		
50.048 PA	50.048 PA7035	50.048 PA/SW		

Anschlussgewinde lang

A	ØC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	
Pg 7	3 - 6,5	15	15	15	37,5	100
Pg 9	4 - 8	15	19	19	41	100
Pg 11	5 - 10	15	22	22	44	100
Pg 13,5	6 - 12	15	24	24	45	100
Pg 16	10 - 14	15	27	27	47,5	50
Pg 21	13 - 18	15	33	33	51,5	50
Pg 29	18 - 25	15	42	42	57	25
Pg 36	22 - 32	18	53	53	66	10

Connecting thread long

		 RAL 7001 silbergrau silver grey	 RAL 7035 lichtgrau light grey	 RAL 9005 tiefschwarz jet black
Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
50.007 PA15	50007/7035/15	50.007 PASW15		
50.009 PA15	50009/7035/15	50.009 PASW15		
50.011 PA15	50011/7035/15	50.011 PASW15		
50.013 PA15	50013/7035/15	50.013 PASW15		
50.016 PA15	50016/7035/15	50.016 PASW15		
50.021 PA15	50021/7035/15	50.021 PASW15		
50.029 PA15	50029/7035/15	50.029 PASW15		
50.036 PA18	50036/7035/18	50.036 PASW18		