

2.1 EPIC® C O N T O O L

Kontakte und Werkzeuge / Contacts and Tools / Contacts et Outillage

Technische Daten:

Crimpkontakte:

- Kontakte für Crimpanschluss: . . .gedreht, gestanzt
- Kontakte:Kupferlegierung, versilbert/vergoldet
- Anschlussquerschnitt:0,14 – 10 mm²
- Kontaktdurchmesser:1,0 – 3,6 mm

Koax-Kontakte:

- Anschlusstechnik:Crimp, Löt
- Kontakte:Kupferlegierung, vergoldet
- Kabeltypgröße:RG 58
- Wellenwiderstand:50 Ohm

Technical Data:

Crimp Contacts

- Contacts for crimp termination:machined, stamped
- Contacts:copper alloy, silver plated/gold plated
- Wire gauge:0.14 – 10 mm²
- Contact diameter:1.0 – 3.6 mm

Coax contacts

- Wire termination: crimp, solder
- Contacts: copper alloy, gold plated
- Cable size: RG 58
- Impedance: 50 Ohm

Caractéristiques techniques:


- Contacts à sertir:décolletés, estampés
- Contacts:alliage cuivre, argenté/doré
- Raccordement: 0,14 – 10 mm²
- Diamètre de contacts:1,0 – 3,6 mm

Contact koax

- Raccordement: à sertir, à souder
- Contacts:alliage cuivre, doré
- Taille de câbles:RG 58
- Impédance:50 Ohm

2.1 EPIC® C O N T O O L

Kontakte und Werkzeuge / *Contacts and Tools / Contacts et Outillage*



H-D / H-DD / MC gedrehte Kontakte - Kontaktdurchmesser 1,6 mm

H-D / H-DD / MC machined contacts - contact diameter 1,6 mm

H-D / H-DD / MC contacts décolletés - contact diamètre 1,6 mm

Artikel part article	Version version version	Art.Nr. part No. N° art.	Leiterquerschnitt wire gauge section (mm²)	Querschnittskennzahl Cross section characteristic Caractéristique de la section	Abisolierlänge stripping length longueur de dénuder (mm)	Oberfläche plating surface	VPE packing unit conditionnement
H-D 1,6 gedreht	Stift / male / mâle	13162000	0,14 - 0,37	1	8,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	13163000	0,14 - 0,37	1	8,0	Ag	100
machined décolleté	Stift / male / mâle	13162100	0,5	2	8,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	13163100	0,5	2	8,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	13162200	0,75 - 1,0	3	8,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	13163200	0,75 - 1,0	3	8,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	13162300	1,5	4	8,0	Ag	100
	Buchse / female / femelle	13163300	1,5	4	8,0	Ag	100
	Stift / male / mâle	13162400	2,5	5	5,8	Ag	100
	Buchse / female / femelle	13163400	2,5	5	5,8	Ag	100
	Stift / male / mâle	13162500	0,14 - 0,37	1	8,0	Au	100
	Buchse / female / femelle	13163500	0,14 - 0,37	1	8,0	Au	100
	Stift / male / mâle	13162600	0,5	2	8,0	Au	100
	Buchse / female / femelle	13163600	0,5	2	8,0	Au	100
	Stift / male / mâle	13162700	0,75 - 1,0	3	8,0	Au	100
	Buchse / female / femelle	13163700	0,75 - 1,0	3	8,0	Au	100
	Stift / male / mâle	13162800	1,5	4	8,0	Au	100
	Buchse / female / femelle	13163800	1,5	4	8,0	Au	100
	Stift / male / mâle	13162900	2,5	5	5,8	Au	100
	Buchse / female / femelle	13163900	2,5	5	5,8	Au	100

Einsätze / Inserts / Inserts:

1.10: MCS 10 CM, MCB 10 CM

1.8 / 1.9: H-D/H-DD Einsätze für gedrehte Kontakte / *H-D/H-DD inserts for machined contacts / H-D/H-DD inserts pour contacts décolletés*