

締付ハンドル FASTENING HANDLES



A-169
鉄製


特 徴 Feature

- ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
- 左右兼用型
- Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ● 材 質
 本体／機械構造用炭素鋼鋼材 (S20C)
 ハンドル／亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上
 本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
 ハンドル／クロメート処理
- 付 属 品：専用止め金
- 用 途 ● 振動機器
 納 期 ● 標準在庫品
 備 考 ● ハンドルはA-169-1・2共通です。
 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Speci- ● Material: Main body: Carbon steel for
 cations machine structural use (S20C).
 Handle: Zinc alloy (ZDC).
 ● Finish: Main body: Zinc plating
 chromate treatment (MFZn-C).
 Handle: Chromate treatment
 ● Accessories: Special stopper plate
- Specific use ● Vibration equipment
 Remarks ● Handle is used for A-169-1/2.
 ● It is recommended that thread-locking
 fluid be used to prevent loosening of
 the mounting screws for the catch.


ステンレス製 A-1169 も製作致します。
 お問い合わせください。
 Stainless steel A-1169 is
 available. Consult us.



A-169-1





A-169-2




A-169-H


[A-169-1 本体]
Main body





[A-169-2 本体]
Main body



[A-169-H ハンドル]
Handle



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness		製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
			ナット締め Tightening the nut	溶接付け Welding				数量 Quantity	単価 Price
A-169-1	●	2D/3D	19	3.2	210	00369	¥2,100	10個～	¥2,016
A-169-2	●	2D/3D	5.8	2.6	90	00370	¥1,650	10個～	¥1,584
A-169-Hハンドル handle	●				70	00371	¥350	25個～	¥336

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

481