


AMP SOLISTRAND

Gabelkabelschuhe,
0,25–6,6 mm²



AMP SOLISTRAND

Spades,
0.25–6.6 mm²

Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm²
AWG 22–16 (0,25–1,6 mm²)

Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm²
AWG 22–16 (0.25–1.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C min.	L	E		
2,6	3,0	0,8	5,5	6,4	14,1	11,3	130524-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
3,0–3,5	3,7	0,8	6,4	7,9	15,8	12,5	323127-0	
3,0–3,5	3,7	0,8	7,5	5,2	13,5	9,9	36195-0	
3,0–3,5	3,7	0,8	9,5	7,9	17,1	12,3	34116-0	
4,0	4,3	0,8	7,1	6,3	15,0	10,9	130519-0	
4,0	4,3	0,8	9,5	7,9	17,5	12,7	34117-0	
5,0	5,0	0,8	9,5	7,5	17,4	12,3	34118-0	

Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm²
AWG 16–14 (1,0–2,6 mm²)

Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm²
AWG 16–14 (1.0–2.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C min.	L	E		
2,6	3,0	0,8	6,4	6,8	14,9	11,7	130529-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
3,0–3,5	3,7	0,8	7,5	5,1	13,5	9,8	322996-0	
3,0–3,5	3,7	0,8	9,8	7,9	17,4	12,5	34127-0	
4,0	4,3	0,8	6,4	7,1	14,9	12,0	130534-0	
4,0	4,3	0,8	7,5	5,1	13,5	9,8	36880-0	
4,0	4,3	0,8	9,5	7,9	17,1	12,3	34128-0	
5,0	5,2	0,8	9,8	7,9	17,4	12,5	160127-0	
6,0	6,3	0,8	12,1	11,1	21,8	15,2	130539-0	

Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm²
AWG 12–10 (2,7–6,6 mm²)

Wire Size Range 4.0/6.0 mm²
AWG 12–10 (2.7–6.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C min.	L	E		
4,0	4,7	1,0	8,0	12,0	22,8	18,7	130499-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
5,0	5,2	1,0	13,5	11,2	24,6	17,5	130619-0	
6,0	6,3	1,0	13,5	11,2	24,6	17,5	130624-0	

* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.
** Alternative aus Großbritannien.

* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.
** Great Britain Alternative.