



FD-25



特徴 Feature

- 扉自重により閉扉させる構造の金具です。
- 扉は、内開き・外開きどちらの方向からも自動的に閉まります。
- スプリングを使用していないため耐久性に優れています。
- 左右兼用型

- To automatically close the door by the weight of the door.
- Can be closed from either inside or outside.
- No spring leads to great durability.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 • 材質

ブラケット・カバー／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ハンガー／冷間圧延鋼板(SPCC)

• 表面仕上

カバー／鏡面バフ研磨

ハンガー／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 許容荷重: 294N (W1000×H2000)
- スーパー・デパート・食品加工室・倉庫・レストラン・病院などの出入り口用自在扉・断熱パネル

納期備考

- 標準在庫品
- 標準パネル厚(22mm)以外も製作致します。
- 扉本体も製作致します。

表面パネル／ステンレスカラー鋼板(アイボリー)、内部／断熱材

Specifications

Bracket and cover: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Hanger: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish

Cover: Mirror surface buffing
Hanger: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Allowable load: 294N (W1000×H2000)
- Entrance/exit swing doors and insulated panels for supermarket, department store, food processing house, warehouse, restaurant, hospital etc

Specific-use

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FD-25		片面用 For one side	64076	¥14,000 4個～	¥13,440 単価 Price

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

取付け施工例
Example of installation