

アジャスターフット付自在キャスター

アジャスターフット付固定キャスター

SWIVEL AND RIGID CASTERS WITH ADJUSTER FEET

K-100AF 鉄製

K-600AF 鉄製



特 徴 Feature

- 移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
- Caster for movement is integrated with adjuster foot (C-280) for fixing.

- 仕 様 ● 材 質: 本体/冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪/合成ゴム (R) ナイロン (N)
- 用 途 ● 表面仕上: 亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
- 納 期 ● OA機器・計測機器
- 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications ● Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC).
Wheel: Synthetic rubber (R)/Nylon (N)
- Finish: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ● OA and measuring equipment








K-100AF-63-R



K-600AF-63-R

〔K-100AF〕

〔K-600AF〕



※許容荷重は車輪部を示します。
※Allowable loads are given for the wheels.

商品番号 Product No.	備 考 Remarks	RoHS	CAD	φD	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁ ×L ₁	P×P	L ₂	L ₃	W	φd	旋回半径 Slewing radius	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
																			数量 Quantity	単価 Price
K-100AF-50-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	2D/3D	50	65	10	10	78×78	64×64	19	27.5	20	6.5	46	490	370	30764	¥1,250	15個～	¥1,213
K-100AF-63-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	2D/3D	63	81	15	15	92×92	75×75	27	34	21	8.5	59	580	600	30765	¥1,950	12個～	¥1,892
K-100AF-50-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	2D/3D	50	65	10	10	78×78	64×64	19	27.5	22	6.5	46	780	340	30766	¥1,200	15個～	¥1,164
K-100AF-63-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	2D/3D	63	81	15	15	92×92	75×75	27	34	25	8.5	59	1270	550	30767	¥1,850	12個～	¥1,795

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	備 考 Remarks	RoHS	CAD	φD	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂	L ₂	W ₂	t	φd	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
																		数量 Quantity	単価 Price
K-600AF-50-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	2D/3D	50	65	10	12.5	99×54	85×40	46	20	2	6.5	490	300	31008	¥1,150	20個～	¥1,116
K-600AF-63-R	合成ゴム車輪 Synthetic rubber-used wheel	●	2D/3D	63	81	15	12.5	112×64	96×48	52	21	2.3	8.5	580	440	31009	¥1,550	15個～	¥1,504
K-600AF-50-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	2D/3D	50	65	10	12.5	99×54	85×40	46	22	2	6.5	780	270	31010	¥1,050	20個～	¥1,019
K-600AF-63-N	ナイロン車輪 Nylon-used wheel	●	2D/3D	63	81	15	12.5	112×64	96×48	52	25	2.3	8.5	1270	380	31011	¥1,500	15個～	¥1,455

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライドレール

K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター緩衝器付
キャスターアジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

CASTERS WITH ADJUSTER