


## Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

## Stackable Ø 4 mm Plugs


## Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

## SLS4-A SLS4-A/N SLS4-A/E SLS4-A/E/N



Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**



Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**


| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfülle / Stecker<br>Component parts: Insulator / Plug<br>Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche |    | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| SLS4-A              | 22.2638-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-A, 22.2050-* / LS4 <sup>1)</sup> , 22.1005                                                                       | Au | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-A/N            | 22.2639-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-A, 22.2050-* / LS4N <sup>1)</sup> , 22.5068                                                                      | Ni | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-A/E            | 22.2640-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-A, 22.2050-* / LS4-E <sup>2)</sup> , 22.1200                                                                     | Au | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-A/E/N          | 22.2641-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-A, 22.2050-* / LS4-E/N <sup>2)</sup> , 22.1201                                                                   | Ni | 21 22 23 24 25<br>29             |

1) Hartkupferlegierung  
2) Kupferlegierung

1) Hard-drawn copper alloy  
2) Copper alloy


1) Alliage de cuivre dur  
2) Alliage de cuivre

## SLS4-B SLS4-B/N SLS4-B/E SLS4-B/E/N



Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**



Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfülle / Stecker<br>Component parts: Insulator / Plug<br>Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche |    | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| SLS4-B              | 22.2642-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-B, 22.2060-* / LS4 <sup>1)</sup> , 22.1005                                                                       | Au | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-B/N            | 22.2643-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-B, 22.2060-* / LS4N <sup>1)</sup> , 22.5068                                                                      | Ni | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-B/E            | 22.2644-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-B, 22.2060-* / LS4-E <sup>2)</sup> , 22.1200                                                                     | Au | 21 22 23 24 25<br>29             |
| SLS4-B/E/N          | 22.2645-*                           | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 19 A                                    | KT4-B, 22.2060-* / LS4-E/N <sup>2)</sup> , 22.1201                                                                   | Ni | 21 22 23 24 25<br>29             |

1) Hartkupferlegierung  
2) Kupferlegierung

1) Hard-drawn copper alloy  
2) Copper alloy

1) Alliage de cuivre dur  
2) Alliage de cuivre