


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

51-256.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen

51-256.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung
Bauform
Ø 16 mm
erhaben

Front

Frontabmessung
Frontform
Front Material
Front Farbe
18 x 18 mm
quadratisch
Kunststoff
schwarz

Allgemeine Attribute

Gewicht
0.016 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel
C = 90°

IP-Schutzart

Frontschutzart
IP 65

Anschlussart

Anschluss
Löt

Vorsatz

Schlüsselabzug
Schaltfunktion
A
Ruhe - Rast

Schaltelelement

Schaltstufen
2
Schaltsystem
Sprungschaltelelement
Schaltstrom
5 A
kontakte
2 Ö + 2 S
Kontaktmaterial
Gold
Schaltspannung
250 V AC


Funktion

Schlüsselschalter

EOA – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


51-256.025D2 - Schlüsselschalter 2 Stellungen

Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


Einbauöffnungen



Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Standardschloss: DOM 311

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert
Optionale Schlossnummern auf Anfrage

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast