


- Load rating up to 50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

- Capacidad de carga hasta 50kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3.2mm)

- Portata fino a 50kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3.2mm)








† 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96mm

‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

Agujero no disponible para la guía 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

Foro non disponibile per 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025



DH3832	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DH3832-0015	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	50
DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.62	50
DH3832-0025	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0.79	50
DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.95	50
DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.1	50
DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.27	50
DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.42	50
DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.58	50
DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.75	50
DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.91	50
DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2.06	50
DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.22	50

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

* Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco

* Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- For brackets refer to page 35
- Horizontal mounting not recommended
- DW3832 - Load rating up to 45kg

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4
- Para escuadras, consúltese la página 35
- Montaje horizontal no recomendado
- DW3832 - Capacidades de carga hasta 45kg

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4
- Per le staffe fare riferimento alla pagina 35
- Non si consiglia il montaggio orizzontale
- DW3832 - Portata fino a 45kg