



Uchwyty samoprzylepne

- Seria RA z okrągłą klamrą
- Seria RB ze spłaszczoną klamrą

Właściwości


Dzięki uchwytem samoprzylepnym tego typu możliwe jest szybkie i proste mocowanie rurek, kabli i przewodów, bezpośrednio bez pomocy opasek kablowych. Dostępne w wielu różnych rozmiarach, uchwyty te stosuje się do mocowania różnych średnic przewodów.

Zastosowanie


Uchwyty tego typu nadają się idealnie do stosowania w miejscach o utrudnionym dostępie, gdzie klejenie jest jedyną możliwą metodą mocowania.



Jednoczęściowe uchwyty typu RA - szybka i prosta instalacja.



Uchwyt samoprzylepny RA3-18



Uchwyt samoprzylepny RB5-14



Szczegółowych informacji na temat typów kleju szukaj na stronie 138.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2 (z wyjątkiem kleju)



Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 odporny na uderzenia mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C
Palność materiału	UL94 HB



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Szerokość (W2)	Wysokość (H)	Wiązka Ø max	Materiał	Kolor	Klej
151-13018	RA3	13,0	13,0	5,0	5,0	3,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-13019	RA6	19,0	19,0	5,0	9,0	6,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-13020	RA9	19,0	19,0	7,5	12,5	9,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-13021	RA13	25,0	25,0	10,0	16,5	13,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-13119	RA18	28,5	28,5	10,0	23,0	18,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-14059	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-14000	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Czarny (BK)	Kauczuk syntetyczny
151-13606	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-13601	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Czarny (BK)	Kauczuk syntetyczny
151-00505	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Naturalny (NA)	Kauczuk syntetyczny
151-00502	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Czarny (BK)	Kauczuk syntetyczny
151-00831	RB20	33,0	27,0	18,0	25,0	20,0	PA66HIRHS	Czarny (BK)	Kauczuk syntetyczny

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.