


**特長**

コンパクトな一体低床型：移動・搬送は、キャスターでらくらく、スムーズ。固定したい時は、アジャスター フットで簡単、ガッチャリ。アジャスター フットの取付工数が省けます。
軽いタッチの昇降操作：機器を設置した後、らくに高さの調整ができます。
選べるフット位置：設置面の状況によりリフトの位置が自由に変えられます。
小さな旋回半径：車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	No.102HB2AF-PA,104HB2AF-PA				No.102HB2AF-EP,104HB2AF-EP				数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish			材質 Material	処理 Finish			
1・2	本体・プレート Main Body・Plate	SPCC	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)			SPCC	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)			各1 1each
3	車輪 Wheel	PUR	原色 Primary Color			エンプラス Engineering Plastic	黒色 Black			1
4	フット Foot	EPDM	グレー Gray			EPDM	グレー Gray			1

**寸法・仕様表 Size List & Specification**

型番 Model No.	D	D1	E1	E2	F	H	H1	J	K	L	P	Q	W	許容荷重(kg) Allowable Load(kg)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
No.102HB2AF-PA	Φ40	Φ40	18	30	R50	60	12	t2.3	M12	92	75	9	25	200	510	¥4,200
No.102HB2AF-EP														500		¥3,590
No.104HB2AF-PA	Φ50	Φ50	26	38	R63	70	16	t2.6	M14	110	90	11	28	250	815	¥5,270
No.104HB2AF-EP														800		¥4,060

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.