

セーフティコーナーロック

SAFETY CORNER LOCKS

破壊、こじ開けからまもるチェーンロック

C-1553
ステンレス製

PAT.PEND.

鍵違い
Key differences

C-1553

特徴 Feature

- 取付け簡単、コンパクトで頑丈
- パネル取付け面からの出っ張りが少ない薄型タイプ
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 取付け位置は、チェーンのため任意に調節できます。
- 標準は10リンクです。
- 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用
- 錠前が本体側面に組込まれているのでドリル破壊からまもります。
- Easy-to-install, compact and rugged.
- Thin type: projections on the installing surface are small.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Installing position can be adjusted because of chain.
- 10 links is standard.
- Standard lock uses personal coin lock C-288H.
- Lock is located at the side so break by drill is prevented.

INDUSTRIAL LOCKS

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターグレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
プロメット周辺機器
(C)フリーザー
金具ラッシング
システム


仕様

- 製品質量: 1160g
- 材質: 本体/ステンレス鋼錠物(SUS304)
チェーン/鉄焼入れ材
キー/黄銅板(C3713P)
- 表面仕上: 本体/ヘアーライン仕上
チェーン/クロムめっき(MFCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
- 最大鍵違い数: 17万7000通り
- 同一鍵番号・指定番号も製作致します
- 付属品: キー2本
- 自動販売機・各種機器
- 標準品...納期お問合せ下さい

用途
納

- Specifications
- Mass: 1160g
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Chain: Steel quenched
Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Hairline finish
Chain: Chrome plating (MFCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
- No. of max. key differences: 177,000
- Accessories: Two keys

Specific use

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS ●	CAD 2D	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-1553 鍵違い keyed differences	●	▲	10リンク link	22696	¥13,000	5個~ Quantity
					¥12,480	単価 Price

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

