




3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“

Type / Typ / Type			Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Cap / Farbkappe / Cabochon		Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis			Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection							Code	V	mA
941	 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis		Black Schwarz Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	B Blue Blau Bleu		B0	1 LED 3000mcd 470nm	Blue Blau Bleue	B	12V AC/DC	20
						G Green Grün Vert		G0	1 LED 3000mcd 525nm	Green Grün Verte	D	24V AC/DC	20
						R Red Rot Rouge		R0	1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	Z	230V AC	20
						W White Weiss Blanc		W0	1 LED 1200mcd 6500K	White Weiss Blanche			
						Y Yellow Gelb Jaune		Y0	1 LED 1200mcd 592nm	Yellow Gelb Jaune			
All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part#.													
Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Bitte ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel#.													
Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la référence.													

Operating Temperature -25° to +60°C / Storage Temperature: -25° to +60°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques