




注：

△ Z面より 2mmの範囲で測定

△相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること

3 肉質するりやぶタクルヨシタクトは型番173630, 173631

4 製品規格 : 108-5312


NOTE :

TO BE MEASURED BETWEEN AND 2

△ TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY

3 APPLIED CONTACT; P/N 173630 AND 173631

4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5312



プラグハウジング

ダブルロックプレート

断面 A-A
(SECT. A-A)

A	変更	J-0014							
O	作成	J-12055	YK	KY					
LTR	履歴 (REVISION RECORD)	CR	CHK	DATE					

		色 (COLOR)		名称 (NAME)		型番 (PART NUMBER)	
Copyright ©1990年 日本エー・エム・ビー株式会社		Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
導線範囲指定 (WIRE RANGE) 500 (AMP)		絶縁性指定 (INSULATION SPEC.) - 500				名称 (NAME) .070シリーズ マルチロック !/O コネクタ MK-II 20極 プラグハウジング (.070SERIES MULTILOCK !/O CONN. MK-II 20Pos. PLUG HOUSING.)	
材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 100mm ±0.25 300mm ±0.3 角 度 ±3°		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176119	
DR. 4 Kishida 12/13/90		DE. 4 Kishida 12/13/90		尺法 (SCALED) 2-1		REV. A	
C.K. 4 Kishida 12/11/90		APP. 4 Kishida 12/11/90				SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面