

平面ラッチ錠

FLUSH LATCHES


C-1177
 ステンレス製

特徴 Feature

- ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
- Latch section is made of plastics so it close noiselessly.

仕様 ● 材質: 本体: ステンレス鋼板 (SUS304)
 ラッチ: ポリアセタール (POM)

- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 付属品: 取付け補助板

用途 ● 計測機器・環境機器
 納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
 Latch: Polyacetel (POM)

- Finish: Hairline finish
 - Accessories: Installation auxiliary plate
- Specific use ● Measuring and environment equipment

 ファスナー
 ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器


C

ファスナー

 LATCHES
 ラッチ錠

 ドア
 キャッチ

 スナッチ
 ロック

 コントロール
 センター






 パイプ
 関連金具

 グレーチング
 ロック

 工業用
 錠前

 電磁波
 対策

PAT.PEND.

 ストローク(6)
 Stroke

 パネル穴明け寸法
 Panel drilling
 dimensions


C-1177-1



C-1177-4

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	H3	(H4)	t	N	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-1177-1	●	2D/3D	85	18	29	75	11	23	50	7	77	60	15	54.2	38	56	14	5	6	35	1	4	M4	210	21477	¥1,950	10個～	¥1,872
C-1177-2	●	2D/3D	70	17	27	66	10	5.5	57.5	8.5	67	40	13	35.6	22	37.5	13	5.2	6	30	0.8	4	M4	115	21478	¥1,300	10個～	¥1,248
C-1177-3	●	2D/3D	40	10	20	32	10	20	20	7	34	26	12	21.4	9	23	12	5.2	5	12.5	0.8	2	M3	50	21479	¥950	10個～	¥912
C-1177-4	●	2D/3D	35	10.7	20.7	27	10	21	21	7	29	23	10	18.2	9	20	12.2	5.3	5	8.5	0.8	2	M3	35	21975	¥860	15個～	¥826

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更に安くなります。