

いかり型ハンドル ANCHOR-SHAPED HANDLES



A-18
亜鉛合金製




A-18-1




キーNo.TAK60
Key



キーNo.0200
Key



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-18-1-TAK60	●	●	TAK60	130	04012	¥1,200	10個～	¥1,152
A-18-1	●	●	0200		00068	¥1,200	10個～	¥1,152
A-18-2	●	●	鍵なし Without lock		00069	¥610	20個～	¥586

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。



No.TAK60

No.0200

止め金
Stopper plate



止め金は646～650ページの□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 8-hole on page 646 to 650.

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-18-1-TAK60)
- シンプルなデザインで小型扉に最適です。
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-18-1-TAK60)
- Simple design fits small door.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 最大適用板厚: 3.5mm
- 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 3.5mm
- Accessories: Two keys, large nut and screws

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

T-SHAPED HANDLES

丸型 小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ