



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)



PERIPHERAL EQUIPMENT

B-1132・B-132 アイボルト・アイナット

アイナット EYE NUTS



B-1132-16



- ⚠ ●45度つりの使用荷重は、ナットの座面が密着し、2個のナットの向きが使用例のように同一平面内にある場合に適用する。
●When applying a 45° suspending load, nut bearing surface must be fully stuck and direction of two nuts be the same flat surface as shown in the figure.




B-1132
ステンレス製

B-132
鉄製

- 仕様 ●材質: B-1132/ステンレス鋼材(SUS304)
B-132/一般構造用圧延鋼材(SS)
●表面仕上: B-1132/電解研磨
B-132/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途 ●キュービクル・配分電盤
納期 ●標準在庫品
備考 ●本品はJIS(日本工業規格)B1169に準じた製品です。
●ねじ径の大きいものもあります。お問合せください。


- Specifications ●Material: B-1132: Stainless steel (SUS304)
B-132: Rolled steel for general structure (SS)
●Finish: B-1132: Electrolytic treatment
B-132: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use ● Cubicles and power / distribution boards
Remarks ● Conformity to JIS B1169

使用例 Example of application



悪い例 Incorrect examples

- ※図のような使用は絶対に避けてください。
※Do not perform the following.



〔ステンレス製〕 Stainless steel

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H ₁ (参考) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	使用荷重kN Working Load		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
										垂直つり Vertical suspending	45度つり(2個につき) 45° suspending (2pcs)				数量 Quantity	単価 Price
B-1132-8	●	3D	39.3	23	32.6	20	6.3	16	8	0.785		30	10785	¥240	32個～	¥233
B-1132-10	●	3D	48.5	28	41	25	8	20	10	1.47		65	10786	¥310	32個～	¥301
B-1132-12	●	2D/3D	61	36	50	30	10	25	12	2.16		120	10787	¥460	20個～	¥446
B-1132-16	●	3D	72	42	60	35	12.5	30	16	4.41		210	10788	¥730	16個～	¥708
B-1132-20	●	3D	86	50	72	40	16	35	20	6.18		380	10789	¥1,200	12個～	¥1,164
B-1132-22	●	3D	98	58	81	44	18.5	40	22	7.35		570	10790	¥2,050	12個～	¥1,989
B-1132-24	●	3D	111	66	90	50	20	45	24	9.32		835	10791	¥2,600	8個～	¥2,522
B-1132-30	●	3D	135	80	110	60	25	60	30	14.7		1,660	12969	¥7,900	4個～	¥7,663

〔鉄製〕 Iron

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H ₁ (参考) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	使用荷重kN Working Load		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
										垂直つり Vertical suspending	45度つり(2個につき) 45° suspending (2pcs)				数量 Quantity	単価 Price
B-132-8	●	3D	39.3	23	32.6	20	6.3	16	8	0.785		30	10373	¥120	60個～	¥115
B-132-10	●	2D/3D	48.5	28	41	25	8	20	10	1.47		65	10374	¥120	60個～	¥115
B-132-12	●	3D	61	36	50	30	10	25	12	2.16		120	10375	¥140	50個～	¥136
B-132-16	●	3D	72	42	60	35	12.5	30	16	4.41		210	10376	¥250	40個～	¥243
B-132-20	●	3D	86	50	72	40	16	35	20	6.18		380	10377	¥430	40個～	¥417
B-132-22	●	2D/3D	98	58	81	44	18.5	40	22	7.35		570	10378	¥640	30個～	¥621
B-132-24	●	3D	111	66	90	50	20	45	24	9.32		835	10379	¥810	20個～	¥786
B-132-30	●	3D	135	80	110	60	25	60	30	14.7		1,660	12960	¥4,800	5個～	¥4,610

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。