



## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Metallgeflecht

### • SCSB-FM starres Außengewinde

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SCSB-FM mit starrem Außengewinde.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ            | Nennmaß | Gewindemaß (metrisch) | Gewindemaß (PG) | Inhalt |
|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|
| 166-34600 | SCSB12-FM-M16  | 12      | M16                   | –               | 10     |
| 166-34607 | SCSB12-FM-PG9  | 12      | –                     | PG9             | 10     |
| 166-34601 | SCSB16-FM-M16  | 16      | M16                   | –               | 10     |
| 166-34602 | SCSB16-FM-M20  | 16      | M20                   | –               | 10     |
| 166-34608 | SCSB16-FM-PG11 | 16      | –                     | PG11            | 10     |
| 166-34603 | SCSB20-FM-M20  | 20      | M20                   | –               | 10     |
| 166-34609 | SCSB20-FM-PG16 | 20      | –                     | PG16            | 10     |
| 166-34604 | SCSB25-FM-M25  | 25      | M25                   | –               | 10     |
| 166-34610 | SCSB25-FM-PG21 | 25      | –                     | PG21            | 10     |
| 166-34605 | SCSB32-FM-M32  | 32      | M32                   | –               | 2      |
| 166-34611 | SCSB32-FM-PG29 | 32      | –                     | PG29            | 2      |
| 166-34606 | SCSB40-FM-M40  | 40      | M40                   | –               | 1      |
| 166-34612 | SCSB40-FM-PG36 | 40      | –                     | PG36            | 1      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

#### Materialdaten

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Material           | Messing vernickelt (NPB) |
| Farbe              | Metall (ML)              |
| Betriebstemperatur | -100 °C bis +300 °C      |



### • SCSB-SM drehendes Außengewinde

Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung
- Mit drehendem Außengewinde am Hauptteil
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SCSB-SM mit drehendem Außengewinde.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ            | Nennmaß | Gewindemaß (metrisch) | Gewindemaß (PG) | Inhalt |
|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|
| 166-34700 | SCSB12-SM-M16  | 12      | M16                   | –               | 10     |
| 166-34707 | SCSB12-SM-PG9  | 12      | –                     | PG9             | 10     |
| 166-34701 | SCSB16-SM-M16  | 16      | M16                   | –               | 10     |
| 166-34702 | SCSB16-SM-M20  | 16      | M20                   | –               | 10     |
| 166-34708 | SCSB16-SM-PG11 | 16      | –                     | PG11            | 10     |
| 166-34703 | SCSB20-SM-M20  | 20      | M20                   | –               | 10     |
| 166-34709 | SCSB20-SM-PG16 | 20      | –                     | PG16            | 10     |
| 166-34704 | SCSB25-SM-M25  | 25      | M25                   | –               | 10     |
| 166-34710 | SCSB25-SM-PG21 | 25      | –                     | PG21            | 10     |
| 166-34705 | SCSB32-SM-M32  | 32      | M32                   | –               | 2      |
| 166-34711 | SCSB32-SM-PG29 | 32      | –                     | PG29            | 2      |
| 166-34706 | SCSB40-SM-M40  | 40      | M40                   | –               | 1      |
| 166-34712 | SCSB40-SM-PG36 | 40      | –                     | PG36            | 1      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.