



Beispiel

Bestellzeichen: PC 162509
Artikelnummer: 7032840
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003683
E-Nummer:
Finland: 3423440
Dänemark: 8212002885
Italien: 7301050
Schweden: 2536129
Norwegen: 2536617

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		250	160	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		9.8	6.3	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07	
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Dichtungsmaterial:		Polyurethan				
Temperatur Bereich:					Zertifikate:	
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories	
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Fimko	
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003	
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			UL Canada	
					Gost R	
Zubehör:						
TM 1625		Montageplatte				
TRM 0816		Tragschiene TS 15				
TRH 1216		Tragschiene TS 35				
TRH 24		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

EURONORD PC/ABS 250x160x90-150

