

Höhenreißer

Nonius und Skala mattverchromt
HM-Anreißnadel
einzeln verpackt

Vernier height gauges


satin chromed reading parts
scriber carbide tipped
individually packed

Trusquins

vernier et échelle chromés
mats règle
pointe à tracer en carbure
emballés à l'unité

540-02

> mm <	 mm	 mm	No.	€			No.	€
0 - 200	0,02	0,03	540-01			Anreißnadel		
0 - 300	0,02	0,04	540-02			scriber carbide tipped	540-05	
						pointe à tracer		



Höhenreißer

Nonius und Skala mattverchromt
Meßstange verstellbar
HM-Anreißnadel
einzeln verpackt

Vernier height gauges

satin chromed reading parts
scale adjustment
scriber carbide tipped
individually packed

Trusquins

vernier et échelle chromés
mats règle
pointe à tracer en carbure
emballés à l'unité

540-11

> mm <	 mm	 mm	No.	Calibr. ...K		> mm <	No.		€
0 - 300	0,02	0,04	540-10	n/a	Anreißnadel	0 - 300	540-15		
0 - 450	0,02	0,05	540-11	n/a	scriber carbide tipped	0 - 450	540-16		
0 - 600	0,02	0,06	540-12	n/a	pointe à tracer	0 - 600	540-17	n/a	
0 - 1000	0,02	0,09	540-13	n/a		0 - 1000	540-18	n/a	



Höhenmeß-und Anreißgerät

mit Zählwerk und Messuhr
Führung: zwei Säulen
innenliegende Verzahnung
Verstellung über Handrad
einzeln verpackt

Vernier height gauges

with digit counter and dial reading
two beam slide
gear movement
individually packed

Trusquins de mesure et de traçage

avec comparateur et compteur
exécution: deux colonnes
engrenage intérieur
déplacement par roue à main
emballés à l'unité

540-20

> mm <	 mm	 mm	No.	€		> mm <	No.		€
0 - 300	0,01	0,04	540-20		Anreißnadel	0 - 300	540-25		
0 - 450	0,01	0,05	540-21		scriber carbide tipped	0 - 600	540-26		
0 - 600	0,01	0,06	540-22		pointe à tracer				
0 - 1000	0,01	0,09	540-23						



> mm <



Messbereich

Ablesung mm / inch

Genauigkeit

Range

Reading mm / inch

Accuracy

Capacité

Lecture mm / inch

Précision