


类 型	压接微动开关	品 名	DM3-01P-30-6
1. 功能规格			
1. 1额定电压	125VAC / 250VAC	1. 6自由位置 (FP)	10. 4±0. 8mm
1. 2额定电流	3A/1. 5A	1. 7动作位置 (OP)	8. 8±0. 8mm
1. 3接触电阻 (CR)	≤100mΩ(初始值)	1. 8行程 (PT)	
1. 4操作力 (OF)	20~50gf	1. 9灵敏度 (BT)	
1. 5回弹力 (RF)		1. 10	
2. 可靠度参数			
2. 1机械寿命	500, 000 CYCLES	2. 5焊接工艺	手工焊
2. 2电气寿命	10, 000 CYCLES	2. 6操作温度	-25° C - +65° C
2. 3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V (初始值)	2. 7储存湿度	<85%RH
2. 4耐压强度 (WV)	AC500V 1 minute (初始值)	2. 8	

### 3. 尺寸规格图



### SCHEMATIC

