

1		2		3		4			
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)			wall thickness Wanddicke		length of cut-out Ausschnittlänge		width of cut-out Ausschnittbreite	
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)			0.75 to / bis 1.25		19.2 -0.1		12.9 +0.1	
				1.25 to / bis 2		19.4 -0.1		12.9 +0.1	
				2 to / bis 3		19.8 -0.1		12.9 +0.1	
B									
C									
D									
E	Marking Aufschrift 1808. µ 6(2)/250~T100/55 05 6A 125-250V AC 1/8HP R58				SPDT with centre-off suitable for appliances of class II Umschalter 1- polig Mit Ausstellung in der Mitte Für Geräte der Klasse II geeignet				

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI I		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±		± 0.2 ± ± ± ±		0 10 20 30 mm		Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		K 1808.0111			
h		g		l		k		j		i		CAD Medusa		Z		Appliance Switch Geräteschalter		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
29392		02.05.00 sig		30.08.84 rie		gepr./CHECKED BY mej		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.08.06.77		gepr./DRAWN BY 02.05.00 sig											
16107		30.08.84 rie		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY													
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY																	