

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt
 Mains appliance line plug 70°, 10 A, with earthing contact



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und H05VV-F 3G1,5 mm².
 Abisolierung: N und L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm

Rewireable for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and H05VV-F 3G1,5 mm².
 Wire Stripping: N and L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt E
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimension

